

12345678

BB0006734

室内機

据付板

215

10

70

5

56

室内機サービススペース

50

50

約45

インシヤル位置

50

80

空気吹出し口

左右風向板

上下風向板

フロントパネル

56

10

70

5

ワイヤレスリモコン

166

60

28

背面図

137.5

80

600

137.5

80

約62

約427

約70

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

据付板

天井面(回縁)

ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。

285.5

450

139.5

285.5

22

75

70

269.4

100

39

95

213.5

42.5

50以上

本体中心線

296

440

117

700

143

細径配管

太径配管

壁穴φ80

壁穴φ65

42.5

50

22

排水ホース

配管引出し穴中心線(φ80)

配管引出し穴中心線(φ65)

室内機端子台

123

黒白赤

接続ケーブル

赤白黒

室外機端子台

321

仕様表

形式		室内機	室外機
項目		RAS-S50W2	RAC-S50W2G
電源	(50/60Hz)	単相200V	
冷凍装置	圧縮機出力(W)	—	1000
	熱交換器フィン形状	細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置	—	電動膨張弁
	冷媒切換装置	—	四方弁
	冷媒種類	フロン R410A	
配管	封入量(g)	1550	8
	過負荷保護装置	自動復帰形	
	配管接続方式	フレア	
	パイプ径細径(外径φmm)	φ6.35	
送風装置	太径	φ9.52	
	配管セット	HP-2340S, HP-2370S	
	ファンモータ出力(W)	25	40
風量	種類	貫流ファン	プロペラファン
	風量(m³/h)	750・870	2,410・2,190
	強弱	風	—
電気特性	運転電流(A)	冷房	6.6
	暖房	ヒータ ON	—
	ヒータ OFF	6.8	—
	消費電力(W)	冷房	1260(75~1610)
	暖房	ヒータ ON	—
ヒータ OFF	1340(70~2930)	—	
力率(%)	冷房	96	—
	暖房	ヒータ ON	—
	ヒータ OFF	99	—
始動電流(A)	冷房	6.6	—
	暖房	6.8	—
	接続ケーブルの本数	3	
電源プラグ	容量(V-A)	250V-15A	
	形状	㊦	—
冷房特性	冷房能力(kW)	5.0(0.7~5.5)	
	除湿能力(l/h)	2.8	
	冷房のめやす	14~21畳(23~34m²)	
暖房特性	暖房能力(kW)	ヒータ ON	—
	ヒータ OFF	6.3(0.7~9.8)	—
	低温	7.1	—
電気ヒーター(W)	暖房のめやす	14~17畳(23~29m²)	
	据付方式	背面引掛	—
	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-3L1	—
表示ランプ	クリーン・空清・みはり	—	
	運転モニタ・給気・タイマ	—	
風速切換	自動・強風・弱風・微風・静	—	
	色調(近似マンセルN.O.)	ピュアホワイト(N9.5)シャインベージュ(10YR7/2)	Tベージュ(5Y7/2)
外形寸法(mm)	高さ	295	600
	幅	875	792+85
製品質量(kg)	奥行	215	299+55
	質量	13	41
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風	46・47	50・50
	弱風	40・41	—
	微風	37・38	—
静	静	23・23	—
	ドレン接続口(外径φmm)	16	
付属品	壁掛据付部品一式		
電源コード長さ(m)	左/右	0.4/1.1	—

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が80mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ20m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. 給気ホースは、内径φ20×長さ1360mm、が同梱されています。

6. 給気ホースは、長さ3m以内です。

7. プラグの形状㊦

8. 電源コードの長さ約0.4m

9. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

約1.1m

約0.4m

室内機端子台

123

黒白赤

接続ケーブル

赤白黒

室外機端子台

321

SIGNATURE

DATE

PROJECTION

SCALE

TITLE

DWN. K.Yahagi 2007-02-01

CHKD. K.Yokoyama 2007-02-01

Y.Notoya 2007-02-03

APPD. T.Nagata 2007-02-05

Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan

TOCHIGI DWG. No.

3YAA BB0006734

REGD. REGD 2007 0206

0

4

5

100

6

7



