




仕様表

項 目			形 式		室 内 機	室 外 機	
					RAJ-324DX2	RAC-324DX2	
電 源			(50/60Hz)		単相200V		
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		900				
	熱交換器フィン形状		山形スリット		山形スリット+波形		
	冷媒制御装置		キャピラリチューブ+膨張弁				
	冷媒切換装置		四方弁				
	冷媒	種 類	フロン22				
		封入量 (g)	1,050 (エアージ分50g含む)				
	過負荷保護装置		自動復帰形				
	配 管	配管接続方式		フレア			
パイプ径		細 径	φ6.35				
		太 径	φ12.7				
(外径φmm)							
配管セ ッ ト		P-45VK2, P-410VK2					
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		15		20		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	630・630		1,500・1,500	
			弱 風	500・500		-	
			静 か	400・400		-	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	6.8				
		暖 房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	9.5 (最大9.9)			
	消費電 力 (W)	冷 房	1,225 (315~1,555)				
		暖 房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	1,715 (295~1,790)			
	力 率 (%)	冷 房	90				
		暖 房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	6.8				
暖 房		9.5					
接続ケーブルの本数		4					
コ ン セ ン ト	形 状		室内端子台直付		-		
	冷 房 能 力 (kW)	3.2 (1.0~3.6)					
冷房 特性	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.8				
	冷 房 の め や す		9~13畳 (15~22m²)				
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	-				
		ヒータ OFF	4.5 (0.8~5.1)				
		低 温	3.7				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		-				
	暖 房 の め や す		10~12畳 (16~20m²)				
機 能	据 付 方 式		壁埋込み		-		
	主 操 作 ス イ ッ チ		ワイヤレスリモコン, プッシュボタン RAR-1D8				
	表 示 ラ ン プ		運転, タイマー, フィルター				
	風 速 切 換		自動, 強, 弱, 静か				
キャビネット (色, マンセルNo)			-		TベージュNo5Y7/2		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		380		520		
	幅		795		795+70		
	奥 行		240		250+35		
製 品 質 量 (kg)			18		39		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		44・44		48・49		
	弱 風		40・40		-		
	静 か		36・36		-		
ドレン接続口 (外径φmm)			VP20接続		16		
付 属 品			据付部品一式				

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

			備考			投影法		尺度	NTS		
入庫 93. 4. 28 	製図	ワタナベ	93.04.19	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			
審査	ナカオ	93.04.19	RAJ-324DX2: RAC-324DX2								
承認	ヤマシタ	93.04.22	構造: 寸法図				3YAA64965				

