




仕様表

項 目			形 式	室 内 機		室 外 機		
				RAJ-404DX2		RAC-404DX2		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			1,300				
	熱交換器フィン形状			山形スリット		山形スリット+波形		
	冷媒制御装置			キャピラリチューブ+膨張弁				
	冷媒切換装置			四方弁				
	冷媒	種 類			フロン22			
		封入量 (g)			1,250 (エアページ分50g含む)			
	過負荷保護装置			自動復帰形				
	配 管	配管接続方式			フレア			
パイプ径 (外径φmm)		細 径		φ6.35				
		太 径		φ12.7				
配管セ ッ ト			P-45VK2, P-410VK2					
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			15		20		
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	680・680		1,500・1,500		
			弱 風	540・540		-		
			静 か	450・450		-		
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房		11.1				
		暖 房	ヒータ ON	15.9 (最大17.8)				
			ヒータ OFF	10.9				
	消費電 力 (W)	冷 房		1,990 (900~2,090)				
		暖 房	ヒータ ON	2,975 (800~3,310)				
			ヒータ OFF	1,965 (800~2,300)				
	力 率 (%)	冷 房		90				
		暖 房	ヒータ ON	94				
			ヒータ OFF	90				
	始 動 電 流 (A)	冷 房		11.1				
暖 房		15.9						
接続ケーブルの本数			4					
分岐回路の種類			250V-20A					
コ ン セ ン ト 形 状				室内端子台直結		-		
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			4.0 (2.5~4.2)				
	除 湿 能 力 (l/h)			2.1				
	冷 房 の め や す			11~17畳 (18~28m²)				
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON		5.6 (2.5~6.9)				
		ヒータ OFF		4.6 (2.5~5.9)				
		低 温		5.0				
電 気 ヒ ー タ (W)			1,010					
暖 房 の め や す			12~15畳 (20~25m²)					
機 能	据 付 方 式			壁埋込み		-		
	主 操 作 ス イ ッ チ			ワイヤレスリモコン, プッシュボタン RAR-1D8				
	表 示 ラ ン プ			運転, タイマー, フィルター				
	風 速 切 換			自動, 強, 弱, 静か				
キャビネット (色, マンセルNo)				-		TベージュNo5Y7/2		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		380		520			
	幅		795		820+60			
	奥 行		240		260+37			
製 品 質 量 (kg)				18		45		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		45・46		49・49			
	弱 風		42・42		-			
	静 か		37・37		-			
ドレン接続口 (外径φmm)				VP20接続		16		
付 属 品				据付部品一式				

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考				投影法 	尺度 NTS	
入庫 	製図 ワタナベ	93.04.19	名称		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YAA64966
	審査 ナカオ	93.04.19	RAJ-404DX2: RAC-404DX2				
	承認 ヤマシタ	93.04.22	構造: 寸法図				

