

96/LZ00NN

日立ルームエアコン 壁掛AJEEシリーズ 仕様表

RAS-AJ56M2EE/RAC-AJ56M2EE

ユニット				室内ユニット	室外ユニット	
タイプ				壁掛型セパレート		
型式				RAS-AJ56M2EE	RAC-AJ56M2EE	
電源 (50/60Hz)				単相200V		
冷房	定格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 5.7)		
		消費電力	W	2,130 (190 ~ 2,200)		
		運転電流	A	12.2		
		力率	%	87		
暖房	定格	能力	kW	6.7 (0.6 ~ 9.2)		
		消費電力	W	1,980 (195 ~ 3,705)		
		運転電流	A	11.4 (最大 20.0)		
		力率	%	87		
	低温	能力	kW	6.7		
		消費電力	W	3,280		
		始動電流		A	12.2	
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013	5.0			
		JISC9612:2005 (区分名)	5.0 (F)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—	1,500	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート	
	冷媒	種類	フロン R32			
封入量		g	890			
ファン	風量 (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン	
		急速	m³/h	990・1,130	2,490・2,340	
		強風	m³/h	720・760	—	
		弱風	m³/h	600・620	—	
		微風	m³/h	470・500	—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)		静	m³/h	370・390	—	
		急速	dB	67・68	64・66	
		強風	dB	58・58	—	
		弱風	dB	52・54	—	
		微風	dB	47・48	—	
		静	dB	43・44	—	
		操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-8P2	
		電源プラグ	容量	250V-20A		
			形状	㊦	—	
		電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3	—
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0			
	芯数	芯	3			
冷媒配管	接続方式		フレア			
	液側 (φ)	mm	6.35			
	ガス側 (φ)	mm	9.52			
	最大配管長	m	30			
	最大高低差	m	15			
	冷媒追加充填量	g	20m超分 15g/m			
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)	ナチュラルグレー (1.0Y8.5/0.5)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	280×780×215	709×859 (+97) ×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	82×33×26	99×42×75		
質量 (製品・荷造)		kg	8.5・10.0	35.0・40.0		

【重耐塩仕様】

項目		仕様
外板	天フタ	PCM鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装
	前板側板	
ベース		溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装または溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装
熱交換器		エポキシ樹脂塗料「ストロン8 (ブルー)」塗装
基板 (パターン面・部品面)		両面シリコンコート

※製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

●据え付け上および維持管理上のご注意

重耐塩仕様は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据え付け計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。






- (1) 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
・本体の設置は建物の風下にしてください。
・やむを得ず海岸面に本体を設置する場合は、防風板を設けて直接潮風が当たることを避けてください。
- (2) 外板に付着した海塩粒子が雨水によって充分洗浄されるように配慮してください。
- (3) 室外ユニットのベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
- (4) 海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- (5) 据え付け、メンテナンス等で付いた傷は、必ず補修してください。
- (6) 機器の状態を定期的に点検してください。
(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。)
- (7) 水はけの良い場所に設置してください。
特に基礎部分の排水性を確保してください。

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
 (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃: DB・19℃: WB、室外 35℃: DB・24℃: WB) で運転した場合の数値です。
 (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB、室外 7℃: DB・6℃: WB) で運転した場合の数値です。
 (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB、室外 2℃: DB・1℃: WB) で運転した場合の数値です。
 (5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
 (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
 (7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスパネルカバーの突き出し寸法を、奥行方向は空気吐出口と外気温センサーカバーまたは固定足の突き出し寸法を示しています。




SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	Y.Tanaka	2022-04-26		NTS	2022年度 AJEEシリーズ 仕様表		
CHKD.	M.Awano	2022-04-26			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD. 2022 0426
APPD.	M.Awano	2022-04-26	4YAA NN0021795				

8771700NN


日立ルームエアコン 壁掛A-Jシリーズ 室内ユニット寸法図




背面図



室内機サービススペース




ただし、サービス性の観点から、できるだけ100mm以上を確保することをおすすめします。



※室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上。

注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ30m以内です。20mを超える場合は各機種の仕様表を参照して、冷媒の追加充填を行って下さい。
- 室内・室外機の配管落差は15m以内です。
- プラグの形状
2.2kW~3.6kW ㊶
4.0kW ㊷
5.6kW ㊸
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。







適用機種

RAS-AJ22ME
RAS-AJ22MEE
RAS-AJ25ME
RAS-AJ25MEE
RAS-AJ28ME
RAS-AJ28MEE
RAS-AJ36ME
RAS-AJ36MEE
RAS-AJ40M2E
RAS-AJ40M2EE
RAS-AJ56M2E
RAS-AJ56M2EE


SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. Y.Tanaka	2022-04-26	⊙	NTS	2022年度 AJシリーズ 寸法図	CAD
CHKD. M.Awano	2022-04-26			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. M.Awano	2022-04-26			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0021778	REGD. 2022 0426

NN0021793

日立ルームエアコン 壁掛A Jシリーズ
室外ユニット 寸法図






背面図




適用機種
RAC-AJ56M2E
RAC-AJ56M2EE

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合




前後のみに壁がある場合



※吹出し側壁面高さ1.2m以下

室外機標準据付寸法図



注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の ←→ 印の間隔をあけ、3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、右図に従い据え付けてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. Y.Tanaka	2022-04-26	⊙	NTS	2022年度 AJシリーズ 寸法図	
CHKD. M.Awano	2022-04-26			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. M.Awano	2022-04-26			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0021793	REGD. 2022 0426

CAD

REGD.
2022
0426


001

NN0021794

日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ


室内室外ユニット 回路図・配線図

回路図




室内機 RAS-AJ56M2E RAS-AJ56M2EE
室外機 RAC-AJ56M2E RAC-AJ56M2EE

室外機配線図



※ 部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

室内機配線図



- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*1 HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*3カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*4 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の*5 ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*1 HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- 白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*6 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売のHEMSアダプターの端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- *4 RACアダプター：PSC-6RAD
- *5 ワイヤードリモコン：SP-WD1
- *6 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. K.Mizutori	2021-12-16	⊕	NTS	2022年度 AJシリーズ 回路図・配線図	
CHKD. T.Narabu	2022-01-13			Hitachi-Johnson Controls	
M.Kurosaki	2022-01-13			Air Conditioning, Inc.	
APPD. H.Hashimoto	2022-01-13			TOCHIGI DWG. No.	
				3YDA NN0021794	

REGD. 2022 0114