

80700NN

日立ルームエアコン 壁掛AJEEシリーズ 仕様表

RAS-AJ56R2EE/RAC-AJ56R2EE

ユ ニ ッ ト				室内ユニット	室外ユニット
タ イ プ				壁掛型セパレート	
型 式				RAS-AJ56R2EE	RAC-AJ56R2EE
電 源 (50/60Hz)				単相200V	
冷房	定 格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 5.7)	
		消費電力	W	2,130 (190 ~ 2,200)	
		運転電流	A	12.2	
		力率	%	87	
暖房	定 格	能力	kW	6.7 (0.6 ~ 9.2)	
		消費電力	W	1,980 (195 ~ 3,705)	
		運転電流	A	11.4 (最大 20.0)	
		力率	%	87	
	低 温	能力	kW	6.7	
		消費電力	W	3,280	
		始動電流		A	12.2
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013 (区分)		5.0 (Ⅲ)	
冷凍装置	圧縮機出力		W	—	1,500
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート
	冷 媒	種 類	フロン R32		
		封入量	g	890	
ファ ン	種 類			貫流ファン	プロペラファン
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	770・890	2,490・2,340
		強 風	m³/h	680・760	—
		弱 風	m³/h	490・620	—
		微 風	m³/h	410・490	—
		静	m³/h	320・380	—
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	67・68	64・66	
	強 風	dB	58・58	—	
	弱 風	dB	52・54	—	
	微 風	dB	47・48	—	
	静	dB	43・44	—	
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-8P2		
電源プラグ	容 量		250V-20A		
	形 状		㊦	—	
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3	—
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0		
	芯 数	芯	3		
冷媒配管	接続方式		フレア		
	液側 (φ)	mm	6.35		
	ガス側 (φ)	mm	9.52		
	最大配管長	m	30		
	最大高低差	m	15		
	冷媒追加充填量	g	20m超分 15g/m		
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16		
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)	ナチュラルグレー (1.0Y8.5/0.5)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	280×780×215	709×859(+97)×319(+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	82×33×26	99×42×75	
質量 (製品・荷造)		kg	8.5・10.0	35.0・40.0	

【重耐塩仕様】


項目	仕様
外板	天フタ 前板 側板
ベース	PCM鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装 または 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装 または 溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装
熱交換器	エポキシ樹脂塗料 「ストロン8 (ブルー)」塗装
基板 (パターン面・部品面)	両面シリコンコート





※製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

●据え付け上および維持管理上のご注意
重耐塩仕様は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据え付け計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。

- (1) 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
・本体の設置は建物の風下にしてください。
・やむを得ず海岸面に本体を設置する場合は、防風板を設けて直接潮風が当たらないようにしてください。
- (2) 外板に付着した塩分粒子が雨水によって充分洗浄されるように配慮してください。
- (3) 室外ユニットのベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
- (4) 海岸地帯への据え付けについては、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- (5) 据え付け、メンテナンス等で付いた傷は、必ず補修してください。
- (6) 機器の状態を定期的に点検してください。
(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。)
- (7) 水はけの良い場所に設置してください。
特に基礎部分の排水性を確保してください。





- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトットとサービスパネルカバーの突き出し寸法を、奥行方向は空気吐出口と外気温センサーカバーまたは固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	M.Oguri	2024-01-11		NTS	2024年度 AJEEシリーズ 仕様表		
CHKD.	M.Awano	2024-01-12			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 4YAA NN0027083	
	APPD.	M.Awano					




Technical drawings of the TSC1000 device showing dimensions:

- Front View:** Overall height is 140. Width is 55.
- Side View:** Thickness is 18.
- Top View:** Overall width is 59. Overall depth is 54. The distance from the top edge to the center of the display is 9. The distance from the center of the display to the bottom edge is 50. The distance from the center of the display to the left and right edges is 26.



ただし、サービスの観点から、できるだけ100mm以上を

ただし、サービス性の観点から、できるだけ100mm以上を確保することをおすすめします。





※室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上。

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ30m以内です。
20mを超える場合は各機種種の仕様表を参照して、
冷媒の追加充填を行って下さい。
4. 室内・室外機の配管落差は15m以内です。
5. プラグの形状
4.0kW (a)
5.6-7.1kW (d)
6. 電源コードの長さ

適用機種








RAS-AJ40R2
RAS-AJ56R2
RAS-AJ63R2
RAS-AJ71R2
RAS-AJ40R2E
RAS-AJ56R2E
RAS-AJ63R2E
RAS-AJ71R2E
RAS-AJ40R2EE
RAS-AJ56R2EE
RAS-AJ63R2EE
RAS-AJ71R2EE





SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE NTS	TITLE 2024年度 AJシリーズ 寸法図	
DWN.	M.Oguri	2024-01-10	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0027074	REGD. REGD. 2024 0111
CHKD.	M.Awano	2024-01-11				
APPD.	M.Awano	2024-01-11				

0807200NN

日立ルームエアコン
壁掛AJシリーズ
室外ユニット 寸法図



適用機種
RAC-AJ56R2
RAC-AJ63R2
RAC-AJ71R2
RAC-AJ56R2E
RAC-AJ63R2E
RAC-AJ71R2E
RAC-AJ56R2EE
RAC-AJ63R2EE
RAC-AJ71R2EE




注記
5.6kW
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

6.3-7.1kW
2. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、2方向以上開放できる所に据え付けてください。

※吹き出し側壁面高さ1.2m以下

【重心寸法詳細】

機種	寸 法		
	A	B	C
RAC-AJ56R2 RAC-AJ56R2E RAC-AJ56R2EE	310	290	140
RAC-AJ63R2 RAC-AJ63R2E RAC-AJ63R2EE RAC-AJ71R2 RAC-AJ71R2E RAC-AJ71R2EE	315	305	150



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0027080	REGD. REGD. 2024 0111
DWN.	M.Oguri	2024-01-10		NTS	2024年度 AJシリーズ 寸法図		
CHKD.	M.Awano	2024-01-11					
APPD.	M.Awano	2024-01-11			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		

CAD


001

1807200NN

日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ


室内室外ユニット 回路図・配線図

回路図




室内機	室外機
RAS-AJ56R2	RAC-AJ56R2
RAS-AJ56R2E	RAC-AJ56R2E
RAS-AJ56R2EE	RAC-AJ56R2EE
RAS-AJ63R2	RAC-AJ63R2
RAS-AJ63R2E	RAC-AJ63R2E
RAS-AJ63R2EE	RAC-AJ63R2EE
RAS-AJ71R2	RAC-AJ71R2
RAS-AJ71R2E	RAC-AJ71R2E
RAS-AJ71R2EE	RAC-AJ71R2EE

室外機配線図



室内機配線図



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の*¹HA接続コードを差込んで*²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の*³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の*⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の【ワイヤードリモコン】CN20に別売の*⁵ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の*¹HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の*⁶無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売のHEMSアダプターの端子を差込んでください。

- *¹ HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *² 標準アダプター：HA-S100TSA
- *³ カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- *⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
- *⁵ ワイヤードリモコン：SP-WD1
- *⁶ 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0027081	REQD. REGD. 2024 0129
DWN. S.Harada	2024-01-25		NTS	2024年度 AJシリーズ 回路図・配線図		
CHKD. M.Okabe	2024-01-26					
M.Kurosaki	2024-01-26					
APPD. H.Hashimoto	2024-01-29	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				

CAD