







B	B	0	0	4	3	3	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室内機



室内機サービススペース




仕様表



ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛けセパレート			
型 式				RAS-AJL56D2G		RAC-AJL56D2G	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷 房	定 格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 5.7)			
		消費電力	W	2,200 (190 ~ 2,250)			
		運転電流	A	12.0			
		力率	%	92			
暖 房	定 格	能力	kW	6.7 (0.6 ~ 8.9)			
		消費電力	W	1,720 (195 ~ 2,970)			
		運転電流	A	9.3 (最大 15.0)			
		力率	%	92			
	低 温	能力	kW	6.8			
		消費電力	W	2,750			
始 動 電 流			A	12.0			
通年エネルギー		JISC9612:2013		5.0			
消費効率		JISC9612:2005 (区分)		5.0 (F)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,000	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒	種類		フロン R410A			
		封入量	g	1,500			
フ ァ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		40	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	900 ・ 1,000		2,490 ・ 2,340	
		強 風	m ³ /h	670 ・ 740		—	
		弱 風	m ³ /h	500 ・ 550		—	
		微 風	m ³ /h	370 ・ 440		—	
		静	m ³ /h	310 ・ 350		—	
音響パワーレベル	急 速	dB	66 ・ 67		64 ・ 66		
	強 風	dB	59 ・ 61		—		
	弱 風	dB	51 ・ 53		—		
	微 風	dB	44 ・ 48		—		
(冷房・暖房)	静	dB	41 ・ 43		—		
	操作スイッチ		型 式	ワイヤレスリモコン RAR-4Y3			
電源プラグ	容 量		250V-15A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)		m	0.5/1.2		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷 媒 配 管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)		mm	6.35			
	ガス側 (φ)		mm	9.52			
	最大配管長		m	2.0			
	最大高低差		m	1.0			
	冷媒追加充填量		g	チャージレス			
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×798×243		600×792 (+85)×299 (+55)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	85×36×34		92×39×64		
質量 (製品・荷造)		kg	12.5 ・ 16.0		41.0 ・ 43.0		

注記



1. 室内機のサービススペースは左・右が100mm、
上が50mmが必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



リモコンホルダー




背面図





据付板(正面図)

天井面（回縁）〔ユニットを引っ掛けるために必要です〕



SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Tokita	2014-03-18		N T S	RAS-AJL56D2G:RAC-AJL56D2G 構造・寸法図	
CHKD.	S. Todokoro	2014-03-18	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0043365	
APPD.	Y. Iizuka	2014-03-19				





- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

- H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD