




仕様表


形 式		室 内 機	
		40クラス	
		RAM-400DX2	
前年度相当機種		RAM-351BW	
前年度との互換性		可	
電源 (50/60Hz)		単相 200V	
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)	—	
	熱交換器フィン形状	山形スリット	
	冷媒制御装置	—	
	冷媒切替装置	—	
	冷媒種類	—	
	封入量 (g)	—	
	過負荷保護装置	—	
	配管	配管接続方式 フレア	
送 風 装 置	ファン	配管径 細径 (φmm)	6.35
		配管径 太径 (φmm)	12.7
		配管セット	P-45VK2, 410VK2
		配管径 太径 (φmm)	12.7
電 気 特 性	ファンモータ出力 (W)	12	
	種 類	貫流ファン	
	風 量 (m³/h)	強風	570
	風 量 (m³/h)	弱風	450
定 格 能 力	最大消費電力 (W)	冷房	4.0
	最大消費電力 (W)	暖房	5.1
	最大運転電流 (A)	冷房	—
	最大運転電流 (A)	暖房	—
リ モ コ ン	始動電流 (A)	—	
	補助ヒータ (W)	800	
	分岐回路の種類 (A)	—	
	分岐回路の種類 (A)	—	
風 速 切 替	騒音 (dB)	強風	42.42
	騒音 (dB)	弱風	39.39
	騒音 (dB)	静か	34.34
	騒音 (dB)	静か	34.34
外形寸法 (mm)	高さ	365	
	幅	815	
	奥行	156+14	
製品質量 (kg)		11	
付 属 品		据付部品一式	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

備考				投影法	尺度	NTS	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	桧木図番 3YAA63326
入庫	製図	ホンダ	92.10.16	名称	RAM-400DX2			
92.10.19	審査	アオキ	92.10.16	構造：寸法図				
庫	承認	ヤマシタ	92.10.17					

3YDA63327

配線図



	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 	製図 ホシタ	92.10.08	名称 RAM-400DX2 配線図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	杉木図番 3YDA63327	
	審査 アオキ	92.10.13				
	承認 ヤマシタ	92.10.16				