

3YAA63334

室内機

太径配管接続用
(φ9.52)

細径配管接続用
(φ6.35)

約490

40

ワイヤレスリモコン

86

106

19

空気吸込口

790

50.5

597

エアフィルター

上カバー

電気品カバー

ヒータースイッチ

表示パネル

断熱材

左右風向板

600

空気吐出口

上下風向板

54

前面グリル取付ザ

240

214

断熱材

本体取付ザ

346

約100

約30

ドレンホース、Fケーブル

265

23

25

φ15

φ18

本体側

ドレンソケット側

ドレンホース（本体同梱）

ドレンソケット（本体同梱）
（VP20-VP13用）

仕様表

形 式		室 内 機		
		28クラス		
		RAMJ-28DX2		
前年度相当機種		RAMJ-250BW		
前年度との互換性		可		
電源（50/60HZ）		単相 200V		
冷凍装置	圧縮機出力（W）	—		
	熱交換器フィン形状	山形スリット		
	冷媒制御装置	—		
	冷媒切替装置	—		
	冷媒種類	—		
	封入量（g）	—		
過負荷保護装置	—			
配管	配管接続方式	フレア		
	配管径（φmm）	細径	6.35	
	太径	9.52		
配管セット	P-24VK2, 28VK2			
送風装置	ファンモータ出力（W）	10		
	ファン種類	貫流ファン		
		風量（m³/h）	強風	570
		弱風	450	
静か	360			
電気特性	最大消費電力（W）	冷房	能力・電気特性表による	
	最大運転電流（A）	暖房		
	始動電流（A）	冷房	—	
	補助ヒータ（W）	暖房	560	
	分岐回路の種類（A）	—		
	定格能力1台運転（kW）	冷房	2.8	
リモコン風速切替	冷房	4.0		
	暖房	—		
液晶ワイヤレス（RAR-1D8）		自動，強風，弱風，静か		
騒音（dB）（冷房・暖房）	強風	42・42		
	弱風	38・38		
	静か	35・35		
外形寸法（mm）	高さ	380		
	幅	790		
	奥行	230		
製品質量（kg）	15			
付属品	—			

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 室内機は上カバー、電気品カバーを外して設置します。上カバー、電気品カバーは、配管、配線後に取付けします。

3. ドレンホース、ドレンソケットは先に塩ビ管に接続後、本体に接続します。

備考

入庫
92.11.6
庫

製図
ホンダ

審査
アオキ

承認
ヤマシタ

92・10・26
92・10・28
92・11・05

名称
RAMJ-28DX2
構造・寸法図

投影法

尺度
1:1

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

栃木図番
3YAA63334

2006.04.01 社名変/Company Name change Apr.01.2006

