

3YAAA1376

室内機

太径配管接続用
(9.52)

細径配管接続用
(6.35)

46

480

エアフィルター

空気吸込口

化粧グリル取付け座

32.5

750

602

318

209

50

13

空気吐出口

左右風向板

673

化粧グリル取付け座

表示パネル

化粧グリル取付け座

195

2

24

応急運転スイッチ

化粧グリル取付け座

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

ドレンホース (本体同梱)

258

35

45

φ15.2

φ20

本体側

本体取付け座 (左右)

約90

35

734

311.5

18

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 接続ケーブルは、φ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機

端子台

C

D

赤

接続ケーブル

赤

端子台

室外機

DC35V

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

タケウチ

2001・07・21

第一角法

NTS

RAMJ-40NXS

構造:寸法図

審査

ワタナベ

2001・07・23

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

2001-08

09

承認

オカムラ

2001・07・23

騒音 (dB)

(冷房・暖房)

強風

弱風

微風

静

40・41

38・38

35・35

32・33

外形寸法

(mm)

高さ

幅

奥行

318

750

195

製品質量

(kg)

9

ドレン接続口 (外径φmm)

VP20接続

付属品

据付部品一式

仕様表

形式

室内機

40クラス

RAMJ-40NXS

電源 (50/60HZ)

—

冷凍装置

圧縮機出力 (W)

—

熱交換器フィン形状

スリット

冷媒制御装置

—

冷媒切替装置

—

冷媒種類

R410A

冷媒封入量 (g)

—

過負荷保護装置

—

配管

配管接続方式

フレア

パイプ径細径

φ6.35

(外径φmm)太径

φ9.52

配管セット

P-24VR, 28VR

送風装置

ファンモータ出力 (W)

20

ファン種類

貫流ファン

風量 (m³/h)

強風

490・580

弱風

470・520

(冷房・暖房)微風

430・460

静

390・420

電気特性

消費電力

冷房

暖房

(W)

能力・電気特性表による

運転電流

冷房

暖房

(A)

始動電流

冷房

暖房

(A)

—

—

接続ケーブルの本数

2

分岐回路の種類 (A)

—

呼称能力

冷房

暖房

(kW)

4.0

6.0

機能

据付方式

壁埋込み

主操作スイッチ

プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2L2

表示ランプ

運転, タイマー

風速切替

自動, 強風, 弱風, 微風, 静

騒音 (dB)

(冷房・暖房)

強風

弱風

微風

静

40・41

38・38

35・35

32・33

外形寸法

(mm)

高さ

幅

奥行

318

750

195

製品質量

(kg)

9

ドレン接続口 (外径φmm)

VP20接続

付属品

据付部品一式

本仕様は予告なく変更することがあります。

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6


7

8

0

100

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称		
製図	タケウチ	2001・08・07		NTS	RAMJ-40NXS 配線図		
審査	ワタナベ	2001・08・08			栃木図番	再入庫	入庫 2001-08 29
		. .					
承認	オカムラ	2001・08・08	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		3YDAA1403		

