

3YAAA1356

室内機

1190 (化粧パネル寸法)

1145 (天井開口部)

1007 (吊りボルトピッチ)

965 (本体寸法)

22.5

39

60

22.5

99

120

細径配管接続用 $\phi 6.35$

太径配管接続用 $\phi 9.52$

310 (吊りボルトピッチ)

370 (本体寸法)

390 (天井開口部)

460 (化粧パネル寸法)

ドレン配管接続口
VP20接続可能

190以上

81

化粧パネルRAP-CPN (別売部品)

天井

180 (化粧パネル寸法) (本体寸法)

30

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 接続ケーブルは、 $\phi 1.6 \times 2$ または $\phi 2.0 \times 2$ の単線Fケーブルを使用します。

室内機

端子台

赤

接続ケーブル

赤

室外機

端子台

赤

DC35V

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

ドレンアップ図

150以下

VP20塩ビ管

182以下

241

40

90

75

158

吹出

吸込

据付必要寸法

150以上

150

150

150

仕様表

形 式		室 内 機		
		25クラス		
		RAMP-25NXX		
電源 (50/60Hz)		—		
冷凍装置	圧縮機出力 (W)	—		
	熱交換器フィン形状	スリット		
	冷媒制御装置	—		
	冷媒切替装置	—		
	冷媒種類	R410A		
	封入量 (g)	—		
配管	過負荷保護装置	—		
	配管接続方式	フレア		
	パイプ径 細径 (外径φmm) 太径 (外径φmm)	$\phi 6.35$ $\phi 9.52$		
送風装置	配管セット	P-24VR, 28VR		
	ファンモータ出力 (W)	20		
	ファン種類	貫流ファン		
	風量 (m ³ /h) (冷房・暖房)	強風 弱風 微風 静	420・500 400・440 380・400 350・340	
電気特性	消費電力 (W)	冷房 暖房	能力・電気特性表による	
	運転電流 (A)	冷房 暖房		
	始動電流 (A)	冷房 暖房		
	接続ケーブルの本数	2		
	分岐回路の種類 (A)	—		
	呼称能力 (kW)	冷房 暖房	2.5 3.6	
機能	据付方式	天井埋込みカセット		
	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2L2		
	表示ランプ	運転, タイマー, ホットキープ		
	風速切替	自動, 強風, 弱風, 微風, 静		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風 弱風 微風 静	35・38 33・35 31・33 29・30		
	外形寸法 (mm)	高さ 幅 奥行	180 965 370	
		製品質量 (kg)	13	
		ドレン接続口 (外径φmm)	VP20接続	
付属品	据付部品一式			

• 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

タケウチ

2001.07.21

NTS

審査

ワタナベ

2001.07.21

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

承認

オカムラ

2001.07.21

柵木図番


再入庫

2001-08
09

3YAAA1356

製造:寸法図

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



署名	年月日	投影法	尺度	名称	
製図	タケウチ	2001.08.06		NTS	RAMP-25NXX 配線図
審査	ワタナベ	2001.08.07	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YDAA1509 再入庫
承認	オカムラ	2001.08.07			入庫 2001-08 29