

3YAAA1353

室内機

1190 (化粧パネル寸法)

1145 (天井開口部)

1007 (吊りボルトピッチ)

965 (本体寸法)

22.5

39

60

22.5

99

120

細径配管接続用 $\phi 6.35$

太径配管接続用 $\phi 9.52$

310 (吊りボルトピッチ)

370 (本体寸法)

390 (天井開口部)

460 (化粧パネル寸法)

ドレン配管接続口

VP20接続可能

190以上

81

化粧パネルRAP-CPN (別売部品)

天井

180 (化粧パネル寸法) (本体寸法)

30

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 接続ケーブルは、 $\phi 1.6 \times 2$ または $\phi 2.0 \times 2$ の単線Fケーブルを使用します。

室内機

端子台

茶赤

接続ケーブル

DC35V

茶赤

端子台

室外機

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

ドレンアップ図

150以下

VP20塩ビ管

182以下

据付必要寸法

241

40

90

75

158

吹出

吸込

据付必要寸法

150以上

150

150

150

仕様表

形 式		室内機
		36クラス
		RAMP-36NXS
電源 (50/60Hz)		—
冷凍装置	圧縮機出力 (W)	—
	熱交換器フィン形状	スリット
	冷媒制御装置	—
	冷媒切替装置	—
	冷媒種類	R410A
	封入量 (g)	—
配管	過負荷保護装置	—
	配管接続方式	フレア
	パイプ径 細径 (外径φmm) 太径	$\phi 6.35$ $\phi 9.52$
送風装置	配管セット	P-24VR, 28VR
	ファンモータ出力 (W)	20
	ファン種類	貫流ファン
	風量 (m ³ /h) (冷房・暖房)	強風 450・520 弱風 420・460 微風 400・400 静 360・340
電気特性	消費電力 (W)	冷房 暖房
	運転電流 (A)	冷房 暖房
	始動電流 (A)	冷房 暖房
	接続ケーブルの本数	2
	分岐回路の種類 (A)	—
呼称能力 (kW)	冷房	3.6
	暖房	4.8
機能	据付方式	天井埋込みカセット
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2L2
	表示ランプ	運転, タイマー, ホットキープ
	風速切替	自動, 強風, 弱風, 微風, 静
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	38・39
	弱風	35・36
	微風	33・33
	静	30・30
外形寸法 (mm)	高さ	180
	幅	965
	奥行	370
製品質量 (kg)	13	
ドレン接続口 (外径φmm)	VP20接続	
付属品	据付部品一式	

• 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

タケウチ

2001.07.21

NTS

RAMP-36NXS

構造:寸法図

審査

ワタナベ

2001.07.21

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

オカムラ

2001.07.21

Tokyo Japan

3YAAA1353

2001-08 09

1

2

3

4

5

6

7

8

0

4

5

100

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

