




据付必要寸法図




ドレンアップ図



仕様表


ユニット				マルチ室内ユニット	
タイプ				一方向天井カセット	
形名				RAMP-50CSH	
電源（50/60Hz）				単相 200 V（室外受電）	
冷房	定格	冷房能力	kW	接続する室外ユニットの外送図に記載の「能力・電気特性表」を参照してください。	
		消費電力	W		
		運転電流	A		
		力率	%		
暖房	定格	暖房能力	kW	〔マルチ用室内ユニットの冷房・暖房仕様は室内ユニットの能力と接続する室外ユニットによって異なります。〕	
		消費電力	W		
		運転電流	A		
		力率	%		
	低温	能力	kW		
		消費電力	W		
始動電流			A		
通年エネルギー消費効率		JIS C 9612:2013 JIS C 9612:2005 (区分)		室外ユニットの外送図に記載	
熱交換器フィン形状					
				スリット	
ファン	種類			貫流ファン	
	ファンモータ出力		W	25	
	風量 （冷房・暖房）	急速	m ³ /h	710・760	
		強風	m ³ /h	570・630	
		弱風	m ³ /h	430・500	
		微風	m ³ /h	380・440	
		静	m ³ /h	340・380	
音響パワーレベル 運転音（冷房・暖房）	急速	dB	64・63		
	強風	dB	58・58		
	弱風	dB	50・51		
	微風	dB	48・48		
	静	dB	46・45		
ワイヤレスリモコンスイッチ形名				RAR-5C1	
電源プラグ		容量 形状	V-A	室外ユニットの外送図に記載	
室内外接続 ケーブル	芯線径（φ）	mm	2.0		
	芯数	芯	2		
冷媒配管	接続方式		フレア		
	液側（φ）	mm	6.35		
	ガス側（φ）	mm	9.52		
ドレン接続口外径（φ）		mm	20（VP20）		
製品寸法（高さ×幅×奥行）		mm	185×998×378		
梱包寸法（高さ×幅×奥行）		mm	310×1200×450		
質量（製品・梱包）		kg	14・18		

- (1) 仕様は、改良のため変更することがあります。
(2) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。



ワイヤレスリモコン

リモコンホルダー



注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 接続ケーブルは、φ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Takeuchi	2014-03-01		NTS	RAMP-50CSH 構造・寸法図		
CHKD.	S. Iijima	2014-03-03					
APPD.	T. Watanabe	2014-03-04					
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0043114		



