



3YAA78811


室内機




ワイヤレスリモコン



Pから見る (下引配管位置)




据付板 天井面 (回縁)



注記

- 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 接続ケーブルは、φ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



仕様表






項 目			室 内 機		
呼称能力 (k W)			2 . 8		
型 式			RAM-PC28LX		
前年度機種			—		
互 換 性			—		
電源 (5 0 / 6 0 H z)			—		
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリットフィン		
	冷 媒 制 御 装 置		—		
	冷 媒 切 換 装 置		—		
	冷 媒	種 類	—		
		封 入 量 (g)	—		
	過 負 荷 保 護 装 置		—		
	配 管	配管接続方式		フレア	
		配管径 (φmm)	細 径	φ 6 . 3 5	
			太 径	φ 9 . 5 2	
配管セット		P-24VK2, P-28VK2			
送 風 装 置	送 風 機 出 力 (W)		2 0		
	種 類		貫流ファン		
	ファン (冷房・暖房)	風量 (m ³ /h)	強 風	5 0 0 ・ 6 6 0	
			弱 風	4 3 0 ・ 5 8 0	
微 風			3 8 0 ・ 5 2 0		
電 気 特 性	消費電力 (W)		冷 房	—	
			暖 房	—	
	運転電流 (A)		冷 房	—	
			暖 房	—	
	始動電流 (A)		冷 房	—	
			暖 房	—	
接続ケーブルの本数		2			
分岐回路の種類 (A)		—			
能力性能 (k W)		冷 房	2 . 8		
		暖 房	3 . 3 5		
機 能	据 付 方 式		背面引掛		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2C8		
	表 示 ラ ン プ		フィルター/除湿/運転/パワフル/タイマー		
	風 速 切 換		自動、強、弱、微、静		
騒音 (d B) (冷房・暖房)		強 風	3 7 ・ 4 1		
		弱 風	3 4 ・ 3 5		
		微 風	2 8 ・ 3 0		
外形寸法 (mm)		高	2 8 5		
		弱	7 9 8		
		奥 行	1 8 3 + 1 0		
製 品 質 量 (k g)		9			
ドレン接続口 (外径φmm)		1 6			
付 属 品		据付部品一式			

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名		年月日	投影法	尺度	名称
製図		スナガ	2000・01・27	NTS	RAM-PC28LX
審査		オカムラ	2000・02・01	Hitachi Appliances, Inc.	
承認		オカムラ	2000・02・01	Tokyo Japan	
				栃木図番	再入庫
				3YAA78811	2000-02-05

3YAA78812

室外機



仕様表

項目		室内機
呼称能力 (kW)		5.6
型式		RAC-PC56L2X2
前年度機種		—
互換性		—
電源 (50/60Hz)		単相200V
冷凍装置	圧縮機出力 (W)	1900
	熱交換器フィン形状	波形スリット
	冷媒制御装置	電動膨張弁
	冷媒切換装置	四方弁、二方弁、電動膨張弁
	冷媒種類	HCF C-22
	封入量 (g)	1,800
配管	過負荷保護装置	自動復帰形
	配管接続方式	フレア
	配管径 (φmm)	室内機用 貯湯槽用 蓄冷熱槽用
	配管セット	—
送風装置	送風機出力 (W)	50
	種類	プロペラファン
	風量 (m ³ /h)	強風 2700・2900
	風速 (m/s)	強風 1.5 弱風 1.2 微風 1.0
電気特性	消費電力 (W)	冷房 2040 暖房 1970
	運転電流 (A)	冷房 11.3 暖房 10.9
	始動電流 (A)	冷房 11.3 暖房 10.9
	接続ケーブルの本数	2×2
	分岐回路の種類	30
	能力性能 (kW)	冷房 5.6 暖房 6.7
機能	据付方式	—
	主操作スイッチ	—
	表示ランプ	—
	風速切換	—
騒音 (dB)	強風	45・48
	弱風	—
	微風	—
外形寸法 (mm)	高	830
	弱	850+66
	奥行	340+50
製品質量 (kg)		77
ドレン接続口 (外径φmm)		—
付属品		貯湯槽・蓄冷熱槽用信号線

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

1. 配管はフレアタイプです。太径側，細径側とも断熱してあるものを使用します。
2. 配管長さは、室内機1と室内機2の配管長さ計は20m以内、貯湯槽と蓄冷熱槽の配管長さは5m以内です。
3. 室内・室外機の落差は6m以内です。
4. 配管引出し方向は背面側です。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 スナガ	2000・02・02	NTS	NTS	RAC-PC56L2X2
審査				構造：寸法図
承認 オカムラ	2000・02・02	Hitachi Appliances, Inc.	栃木図番	再入庫
	2000・02・02	Tokyo Japan	3YAA78812	入庫 2000-02-05

