




仕様表

形 式		室 内 機	
		18クラス	
		RAMU-18NXX	
電源 (50/60HZ)		—	
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)	—	
	熱交換器フィン形状	スリット	
	冷媒制御装置	—	
	冷媒切替装置	—	
	冷媒種類	R410A	
	封入量 (g)	—	
	過負荷保護装置	—	
配 管	配管接続方式	フレア	
	パイプ径 (外径φmm)	細径	φ6.35
		太径	φ9.52
	配管セット	P-24VR, 28VR	
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)	20	
	フ ァ ン 種 類	ターボファン	
	風量 (m ³ /h) (冷房・暖房)	強風	490・570
		弱風	460・520
		微風	430・450
		静	400・420
	消費電力 (W)	冷房	能力・電気特性表による
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷房	
	始動電流 (A)	暖房	—
	接続ケーブルの本数	暖房	—
	分岐回路の種類 (A)	2	
	呼 称 能 力 (kW)	冷房	1.8
		暖房	2.6
機 能	据 付 方 式	上面引掛	
	主操作スイッチ	押しボタン(ワイヤレス) RAR-2L2	
	表示ランプ	除湿, 運転, タイマー	
	風 速 切 替	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
キャビネット色		パールホワイト・ウッディーベージュ	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)		強風	36・36
		弱風	34・34
		微風	32・32
		静	30・30
外 形 寸 法 (mm)	高さ	160+40	
	幅	520	
	奥行	520+50	
製品質量 (kg)		9	
ドレン接続口 (外径φmm)		16	
付 属 品		据付部品一式	

・本仕様は予告なく変更することがあります。

