

12345678

3681VVVΛ3

A

室内機

520
310
4646
70
352

ワイヤレスリモコン

171
5820.5

Pから見る（下引配管位置）

吸込口

477560607547

B

570
535
160
199.5
450
47
13

左吹出し口
上下風向板

正面吹出し口
上下風向板

右吹出し口
上下風向板
吸込みパネル

約440
約200
440

背面から見る
（配管引出寸法）

（105）
8.2
5656
接続コード
電源コード
太径配管（φ9.52）接続用
細径配管（φ6.35）接続用
610
640

埋込ボルト用穴
（左右）10.5×20

199.5
43.5
46.5
450
480
3.6
16.5
172.5
20
本体中心線
壁穴φ65
ドレンホース
9.5
（105）310105

据付板天井面（回縁）

C

電気特性

消費電力（W）
冷房
暖房
運転電流（A）
冷房
暖房
始動電流（A）
冷房
暖房
接続ケーブルの本数
分岐回路の種類（A）

能力（kW）
冷房
暖房

据付方式
主操作スイッチ
表示ランプ
風速切替

呼び名
能力（kW）
冷房
暖房

騒音（dB）
（冷房・暖房）
強風
弱風
微風
静

外形寸法（mm）
高さ
幅
奥行

製品質量（kg）
ドレン接続口（外径φmm）
付属品

D

E

F

室内機から電源を採る場合

室内機2 室内機1 室外機

端子台 端子台 端子台

ABCD ABCD C1D1C2D2AB

黒白茶赤 茶赤 茶赤茶赤黒白

片方の室内機から電源を採ってください

室外機から電源を採る場合

室内機2 室内機1 室外機

端子台 端子台 端子台

CD CD C1D1C2D2AB

茶赤 茶赤 茶赤茶赤黒白

電源 単相100V

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が500mm以上必要です。また、部屋のコーナー部に据付け
る場合は据付け説明書等を参照ください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用し
ます。
3. 接続ケーブルは、φ1.6×2またはφ2.0×
2の単線Fケーブルを使用します。
4. 電源コードの長さとはプラグ形状

約0.9m 約0.9m

12

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

S. Takeuchi

2001-07-19

NTS

RAMU-22NXP 構造:寸法図

審査

T. Watanabe

2001-07-19

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

承認

T. Okamura

2001-07-21


桧木図番

3YAAA1393

入庫
REGD
2001-08
09

0100

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 タケウチ	2001・10・15	第一角法	NTS	RAMU-22NXP 配線図
審査 ワタナベ	2001・10・15	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 オカムラ	2001・10・16			
GAD		2001-10-22		再入庫