

3YAAA0866

室内機

785

上部吸込口

798

285

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

P

203

193

据付板

7

6.0

4.7

6.5

174

7.0

450

7.0

2.3

174

6.5

ドレン取出口

ドレンホース

ツユトイ

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

背面図

805

710

6.9

19.5

331

280

22.5

6.4

65.5

199

8.9

160.5

空気吸込口

空気吐出口

アンカーボルト用穴(2-φ12)

5.5

10

1.2

310

331

1.4

10

32

12

3.5

10.5

500

固定用穴

アンカーボルト用切欠穴(2-φ8.0ボルト用)

200以上

100以上

200以上

50以上

サービススペース

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

Pから見る(下引配管位置)

4.7

3.0

6.0

1.0

1.3

6.0

4.5

4.7

据付板

天井面(回縁)

174

450

174

7.5

5.0以上

2.1

6

4.1

4.5

36.5

257.5

203.5

1.4

6.0

4.9

7.5

288

798

壁穴φ6.5

ドレンホース

配管引出し穴中心線

本体中心線

埋込ボルト用穴(左右)10.5x20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が50mm、上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. プラグの形状 ㊹

6. 電源コードの長さ

約0.9m

約1.6m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室内機

端子台

A

B

C

D

黒

白

茶

赤

接続ケーブル

赤

茶

白

黒

端子台

D

C

B

A

室外機

室外機から電源を取る場合

室内機

端子台

A

B

C

D

黒

白

茶

赤

接続ケーブル

赤

茶

白

黒

端子台

D

C

B

A

室外機

室外機

64

164

トツテ

空気吸込口

558

570

1.2

310

331

1.4

10

32

12

3.5

10.5

500

固定用穴

アンカーボルト用切欠穴(2-φ8.0ボルト用)

200以上

100以上

200以上

50以上

サービススペース

仕様表

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	RAS-2200MX	RAC-2200MX
電圧		単相100V	
冷凍能力	圧縮機出力(W)	—	800
熱交換器	フィン形状	スリット	コルゲート
冷媒制御装置		—	電動膨張弁
冷媒切換装置		—	四方弁
冷媒種類		フロン R410A	
封入量(g)		1150	
過負荷保護装置		自動復帰形	
配管接続方式		フレア	
パイプ径	細径	φ6.35	
(外径φmm)	太径	φ9.52	
配管セット		P-24VR, P-28VR	
ファンモータ出力(W)		20	20
ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
風量(冷房・暖房)	強風	480・590	1,450・1,450
(m³/h)	弱風	430・540	—
	微風	380・500	—
運転電流(A)	冷房	4.8	
	暖房 ヒータ ON	—	
	暖房 ヒータ OFF	6.6	
消費電力(W)	冷房	430 (155~980)	
	暖房 ヒータ ON	—	
	暖房 ヒータ OFF	590 (115~1055)	
効率(%)	冷房	90	
	暖房 ヒータ ON	—	
	暖房 ヒータ OFF	90	
始動電流(A)	冷房	4.8	
	暖房	6.6	
接続ケーブルの本数		4	
電源プラグ形状	容量(V-A)	125V-15A	
	形状	㊹	—
冷房能力(kW)		2.2 (0.9~2.9)	
除湿能力(l/h)		1.2	
冷房のめやす		6~9畳 (10~15m²)	
暖房能力(kW)	ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF	3.2 (0.9~4.7)	
電気ヒーター(W)	低温	3.4	
暖房のめやす		7~9畳 (12~15m²)	
据付方式		背面引掛	—
主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)	RAR-2L1
表示ラインアップ		運転・タイマー・カラッと除湿	—
風速切換		自動、強風、弱風、微風、静	—
キャビネット色(近似マンセルN.O.)		ホワイト(5Y9/0.5)	ライトベージュ(10YR8.5/0.5)
外形寸法(mm)	高さ	285	570
	幅	798	710+95
	奥行	193+10	280+51
製品質量(kg)		9	32
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風	39・41	44・45
	弱風	33・34	—
	微風	27・29	—
	静	23・23	—
ドレン接続口(外径φmm)		16	
付属品		壁掛据付部品一式	
電源コード長さ(m)	左/右	0.9/1.6	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

オオタ

2001.02.24

NTS

NTS

RAS-2200MX:RAC-2200MX 構造:寸法図

審査

モリモト

2001.02.26

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

栃木図番

再入庫

2001-03

16

承認

モリモト

2001.02.26

3YAAA0866

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]

