










3YAAA0580


室内機



注

- 室内機のサービススペースは左右が50mm、上は50mm必要です。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
- 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2
またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
- 電源コードの長さ

約 0.00	約 1.600
--------	---------



仕様表


項 目			形 式		室 内 機	室 外 機
					RAS-2209MX	RAC-2209MX
電 源 (50/60Hz)			単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		-		800	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット		コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置		-		電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置		-		四方弁	
	冷 媒	種 類	フロン R22			
		封 入 量 (g)	790			
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形			
配 管	配 管 接 続 方 式		フレア			
	パイプ径	細 径	φ6.35			
		太 径	φ9.52			
	(外径φmm)		φ9.52			
配 管 セ ッ ト		P-24VR, P-28VR				
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		20		20	
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン	
		風 量	470・500		1,250・1,250	
		強 弱	430・455		-	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	6.6			
		暖 房	ヒータ ON	-		
			ヒータ OFF	8.7		
	消 費 電 力 (W)	冷 房	590 (155~980)			
		暖 房	ヒータ ON	-		
			ヒータ OFF	780 (115~1060)		
	力 率 (%)	冷 房	90			
		暖 房	ヒータ ON	-		
			ヒータ OFF	90		
	始 動 電 流 (A)		冷 房	6.6		
性			暖 房	8.7		
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4			
	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A			
		形 状	㊦	-		
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		2.2 (0.9~2.8)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.2			
	冷 房 の め や す		6~9畳 (10~15m ²)			
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータON	-			
		ヒータOFF	3.2 (0.9~4.3)			
		低 温	3.1			
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		-			
機 能	暖 房 の め や す		7~9畳 (12~15m ²)			
	据 付 方 式		背面引掛			
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2L1			
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー・カラッと除湿			
外 形 寸 法 (mm)	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
	キャビネット色 (近似マンセルN.O.)		ホワイト (5Y9/0.5)		Tベージュ (5Y7/2)	
	高 さ	285		570		
		幅		798		
奥行		193+10				
製 品 質 量 (kg)		8		29		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	39・41		44・45		
	弱 風	33・35		-		
	微 風	28・30		-		
	静	23・23		-		
ドレン接続口 (外径φmm)		16				
付 属 品		壁掛据付部品一式				
電 源 コード 長 さ (m)		左/右		0.9/1.6		
				-		

● 本仕様は予告なく変更することがあります。


署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	オオタ	2001.01.09	 NTS	RAS-2209MX:RAC-2209MX 構造:寸法図
審査	オオタ	2001.01.09	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 再入庫 入庫 2001-01 24
承認	オソド	2001.01.12		

3YDAA0583


回路図



RAS-2209MX



配線図 RAC-2209MX



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	オオタ	2001.01.09	NTS	RAS-2209MX:RAC-2209MX 回路図:配線図
審査	ミウラ	2001.01.09		桧木図番
承認	オオタ	2001.01.09		再入庫
	オソト	2001.01.12		2001-01-24

Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan

3YDAA0583