







3YAA76043

室内機



背面から見る
(配管引出寸法)





注記




1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ㊦
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、
制御側φ1.6×2のFケーブルを使用します。



室 外 機



仕様表

項目		形式	室内機		室外機		
			RAS-2210JX		RAC-2210JX		
電源 (50/60Hz)			単相100V				
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		-		800		
	熱交換器フィン形状		スリット		スリット+コルゲート		
	冷媒制御装置		-		電動膨張弁		
	冷媒切換装置		-		四方弁		
	冷媒種類		フロン22				
	封入量 (g)		1015 g				
	過負荷保護装置		自動復帰形				
	配管	配管接続方式		フレア			
(外径φmm)		パイプ径	細径		φ6.35		
		太径	φ9.52				
		配管セット		P-24VK2, 28VK2			
送風装置	ファンモータ出力 (W)		20		20		
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン		
		風量 (m³/h)	強風	570・690		1,400・1,440	
			弱風	420・580		-	
			微風	360・460		-	
電気特性	運転電流 (A)	冷房	4.8				
		暖房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	7.5			
	消費電力 (W)	冷房	480 (100~655)				
		暖房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	740 (85~890)			
	力率 (%)	冷房	99				
		暖房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	99			
	始動電流 (A)	冷房	4.8				
暖房		7.5					
接続ケーブルの本数		4					
冷房特性	電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A				
		形状	㊶		-		
	冷房能力 (kW)		2.2 (0.9~2.8)				
暖房特性	除湿能力 (ℓ/h)		1.2				
	冷房のめやす		6~9畳 (10~15m²)				
	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	-				
		ヒータ OFF	3.4 (0.9~4.3)				
		低温	3.1				
電気ヒーター (W)		-					
機能	暖房のめやす		7~9畳 (12~15m²)				
	据付方式	背面引掛		-			
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1X1					
	表示ランプ	除湿/運転・パワフル/タイマー					
風速切換			自動, 強風, 弱風, 微風				
キャビネット色			ホワイト		ライトベージュ		
外形寸法 (mm)	高さ	幅	285		625		
		奥行	788		685+11		
			183+10		254+55		
製品質量 (kg)			8.5		32		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	38・39		41・42			
	弱風	34・35		-			
	微風	28・30		-			
ドレン接続口 (外径φmm)			16				
付属品			壁掛据付部品一式・空清フィルター				
電源コード長さ (m)			左/右	0.9/1.6		-	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

		備考		投影法 		尺度 NTS	
入庫 98.4.20 庫	製図 審査 承認	オオタ オオタ オノソ	98.04.06 98.04.06 98.04.06	名称 RAS-2210JX:RAC-2210JX 構造：寸法図		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
				桁木図番 3YAA76043			

