







室 外 機





注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 (11)
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。 室内機 室内機



項 目			形 式	室 内 機	室 外 機
				RAS-2210KX	RAC-2210KX
電 源			(50/60Hz)	単相100V	
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—	800
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット	コルゲート
	冷 媒 制 御 装 置			—	電動膨張弁
	冷 媒 切 換 装 置			—	四方弁
	冷 媒	種 類		フロン22	
		封 入 量 (g)		1030	8
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形	
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア	
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ6.35	
			太 径	φ9.52	
			配 管 セ ッ ト		P-24VK2, P-28VK2
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			20	20
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン	プロペラファン
		風 量 (m³/h)	強 風	570・690	1,400・1,440
			弱 風	420・580	—
			微 風	360・460	—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房		4.5	
		暖 房	ヒ ー タ O N	—	
			ヒ ー タ O F F	7.3	
	消 費 電 力 (W)	冷 房		450 (80～655)	
		暖 房	ヒ ー タ O N	—	
			ヒ ー タ O F F	720 (75～890)	
	力 率 (%)	冷 房		99	
		暖 房	ヒ ー タ O N	—	
			ヒ ー タ O F F	99	
	始 動 電 流 (A)	冷 房		4.5	
暖 房		7.3			
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4		
冷 房 特 性	電 源 プ ラ グ		容量 (V-A)		125V-15A
			形 状		㊦ —
	冷 房 能 力 (kW)				2.2 (0.9～2.8)
暖 房 特 性	除 湿 能 力 (ℓ/h)				1.2
	冷 房 の め や す				6～9畳 (10～15m²)
	暖 房 能 力 (kW)	ヒ ー タ O N		—	
		ヒ ー タ O F F		3.4 (0.9～4.3)	
		低 温		3.1	
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—	
	暖 房 の め や す			7～9畳 (12～15m²)	
機 能	据 付 方 式		背面引掛		—
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2C5		
	表 示 ラ ン プ		フィルター/除湿/運転/パワフル/タイマー		
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静		
キャビネット色				ホワイト・ブラウン	ライトベージュ
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		285		570
	幅		798		710+95
	奥 行		183+10		280+51
製 品 質 量 (kg)				8	32
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		38・39		41・42
	弱 風		34・35		—
	微 風		28・30		—
	静		23・23		37・37
ドレン接続口 (外径φmm)				16	
付 属 品				壁掛据付部品一式・空清フィルター	
電 源 コー ド 長 さ (m)				左/右	—
				0.9/1.6	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。



尺度
NTS

入庫 入 98.12.2 庫	製図	イワブチ	98.12.02	名称	RAS-2210KX:RAC-2210KX 構造：寸法図
	審査	イワブチ	98.12.02		
	承認	タカハシ	98.12.02		

X Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

枋木凶番

3 YAA77 | 22

