









注記

1. 室内機のサービススペースは、左右が100mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ8m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は5m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側φ1.6×2のFケーブルを使用します。



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                  |                                       |                                                                                              |           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 備考                              |                                  |                                       | 投影法<br> | 尺度<br>NTS |                  |
| <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;">           入庫<br/>           93. 5. 11<br/>           庫         </div> </div> | 製図 ワタナベカ<br>審査 ママシタヒ<br>承認 オカサワ | 93・05・08<br>93・05・10<br>93・05・10 | 名称<br>RAS-226DW-1:RAC-226DW<br>構造：寸法図 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan                                                      |           | 栃木図番<br>3YAA6498 |

仕様表

| 項 目                |                |                   | 形 式                   | 室 内 機                    | 室 外 機                   |  |
|--------------------|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 電 源                |                |                   | (50/60Hz)             | RAS-226DW-1              | RAC-226DW               |  |
| 冷凍装置               | 圧縮機出力 (W)      |                   |                       | 単相100V                   |                         |  |
|                    | 熱交換器フィン形状      |                   |                       | -                        | 700                     |  |
|                    | 冷媒制御装置         |                   |                       | アコーディオンスリット              | 山形スリット                  |  |
|                    | 冷媒切換装置         |                   |                       | -                        | キャピラリチューブ               |  |
|                    | 冷媒種類           |                   |                       | -                        | 四方弁                     |  |
|                    | 封入量 (g)        |                   |                       | フロン22                    |                         |  |
|                    | 過負荷保護装置        |                   |                       | 730 (エアパージ分50g含む)        |                         |  |
|                    | 荷保護装置          |                   |                       | 自動復帰形                    |                         |  |
|                    | 配管             | 配管接続方式            |                       |                          | フレア                     |  |
|                    |                | パイプ径細径<br>(外径φmm) | 太径                    |                          | φ6.35                   |  |
| 配管セット              |                |                   | φ9.52                 |                          |                         |  |
| 送風装置               | ファンモータ出力 (W)   |                   |                       | P-24VK2, 28VK2           |                         |  |
|                    | ファン<br>(冷房・暖房) | 種類                | 貫流ファン                 |                          | プロペラファン                 |  |
|                    |                | 風量<br>(m³/h)      | 450/480・450/480       |                          | 1,320/1,380・1,320/1,380 |  |
|                    |                | 強風<br>弱風<br>微風    | 380/400・380/400       |                          | -                       |  |
| 電気特性               | 運転電流 (A)       | 冷房                | 9.4/10.8              |                          |                         |  |
|                    |                | 暖房                | ヒータ ON<br>ヒータ OFF     |                          |                         |  |
|                    | 消費電力 (W)       | 冷房                | 9.2/10.8<br>870/1,060 |                          |                         |  |
|                    |                | 暖房                | ヒータ ON<br>ヒータ OFF     |                          |                         |  |
|                    | 力率 (%)         | 冷房                | 93/98                 |                          |                         |  |
|                    |                | 暖房                | ヒータ ON<br>ヒータ OFF     |                          |                         |  |
|                    | 始動電流 (A)       | 冷房                | 93/99                 |                          |                         |  |
|                    |                | 暖房                | 44/43<br>44/43        |                          |                         |  |
|                    | 接続ケーブルの本数      |                   |                       | 4                        |                         |  |
|                    | 電源プラグ          | 容量 (V-A)          | 125V-15A              |                          |                         |  |
| 形状                 |                | ㊦ -               |                       |                          |                         |  |
| 冷房特性               | 冷房能力 (kW)      |                   |                       | 2.0/2.2                  |                         |  |
|                    | 除湿能力 (ℓ/h)     |                   |                       | 1.0/1.2                  |                         |  |
|                    | 冷房のめやす         |                   |                       | 6~8/6~9畳 (9~14/10~15m²)  |                         |  |
| 暖房特性               | 暖房能力 (kW)      | ヒータ ON            | -                     |                          |                         |  |
|                    |                | ヒータ OFF           | 2.8/3.2               |                          |                         |  |
|                    | 電気ヒータ (W)      |                   | 低 温<br>2.0/2.2        |                          |                         |  |
| 機能                 | 暖房のめやす         |                   |                       | 6~8/7~9畳 (10~13/12~15m²) |                         |  |
|                    | 据付方式           |                   |                       | 背面引掛 -                   |                         |  |
|                    | 主操作スイッチ        |                   |                       | プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4Z   |                         |  |
|                    | 表示ランプ          |                   |                       | 運転, タイマー, ホットキープ, フィルター  |                         |  |
| 風速切換               |                |                   | 自動, 強, 弱, 微           |                          |                         |  |
| キャビネット (色, マンセルNo) |                |                   |                       | -                        | TページNo5Y7/2             |  |
| 外形寸法 (mm)          | 高さ             |                   | 298                   |                          | 520                     |  |
|                    | 幅              |                   | 815                   |                          | 795+25                  |  |
|                    | 奥行             |                   | 179+6                 |                          | 220+34                  |  |
| 製品質量 (kg)          |                |                   | 8                     |                          | 28                      |  |
| 騒音 (dB)<br>(冷房・暖房) | 強風             | 38/39・38/39       |                       | 45/46・47/48              |                         |  |
|                    | 弱風             | 35/36・35/36       |                       | -                        |                         |  |
|                    | 微風             | 32/33・32/33       |                       | -                        |                         |  |
| ドレン接続口 (外径φmm)     |                |                   |                       | 16                       |                         |  |
| 付属品                |                |                   |                       | 据付部品一式                   |                         |  |
| 電源コード長さ (m)        |                | 左/右               | 0.9/1.6               |                          | -                       |  |

- /で示されている数値は左が50Hz、右が60Hzの数値です。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

