















室内機



室 外 機




仕様表

項目			形式		室内機		室外機		
					RAS-228JXD		RAC-228JX		
電源 (50/60Hz)					単相100V				
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			—		700			
	熱交換器フィン形状			アコーデオン		コルゲート			
	冷媒制御装置			—		キャピラリ			
	冷媒切換装置			—		四方弁			
	冷媒	種類			フロン22				
		封入量 (g)			540 (ページ分20g含む)				
	過負荷保護装置			自動復帰形					
配管	配管接続方式			フレア					
	パイプ径 (外径φmm)	細径			6.35				
		太径			9.52				
		配管セット			P-24VK2, P-28VK2				
送風装置	ファンモータ出力 (W)			20		20			
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン			プロペラファン			
			風量 (m³/h)	強風	360・480		1320・1290		
			弱風	320・410		—			
微風			280・340		—				
電気特性	運転電流 (A)	冷房	9.1						
		暖房	ヒータ ON	—					
			ヒータ OFF	12.1					
	消費電力 (W)	冷房	820 (320~1100)						
		暖房	ヒータ ON	—					
			ヒータ OFF	1090 (280~1300)					
	力率 (%)	冷房	90						
		暖房	ヒータ ON	—					
			ヒータ OFF	90					
	始動電流 (A)	冷房	9.1						
暖房		12.1							
接続ケーブルの本数			4						
電源プラグ	容量 (V-A)			125V-15A					
	形状			㊦		—			
冷房特性	冷房能力 (kW)			2.2 (0.9~2.5)					
	除湿能力 (ℓ/h)			1.2					
	冷房のめやす			6~9畳 (10~15m²)					
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—						
		ヒータ OFF	3.2 (0.9~3.9)						
		低温	2.8						
	電気ヒーター (W)			—					
暖房のめやす			7~9畳 (12~15m²)						
機能	据付方式			背面引掛		—			
	主操作スイッチ			ワイヤレスリモコン (プッシュボタン), RAR-1Y4					
	表示ランプ			運転・タイマー					
	風速切換			自動・強風・弱風・微風					
キャビネット (色, マンセルNo)					—		—		
外形寸法 (mm)	高さ			248		530			
	幅			744		665+80			
	奥行			168+5		247+38			
製品質量 (kg)					5.5		24		
騒音 (dB)	冷房・暖房	強風			36・40		44・44		
		弱風			32・36		—		
		微風			28・32		—		
ドレン接続口 (外径φmm)					φ16				
付属品					壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)			左/右	0.9/1.6		—			

●本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 	製図 ナカオ	97.10.15	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YAA75030
	審査 ナカオ	97.10.15	RAS-228JXD:RAC-228JX			
	承認 チバ	97.10.15	構造:寸法図			



備考	投影法	尺度	
		NTS	
入庫 97.10.16	製図 ナカオ	97.10.13	名称
審査 ナカオ	97.10.13	RAS-228JXD:RAC-228JX	Hitachi Appliances, Inc.
承認 ナカバ	97.10.14	回路図: 配線図	Tokyo Japan
			板木図番 3YDA75041