






B	B	0	0	2	5	8	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室内機





ワイヤレスリモコン




背面図



据 付 板 (正面図)




ただし、サービス性の観点から、できるだけ100mm以上を確保することをおすすめします。



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8 m以内です。
5. フラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。





仕様表

項目		形式	室内機	室外機	
			RAS-2500JA	RAC-2500JA	
電源 (50/60Hz)			単相100V		
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	600	
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート	
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁	
	冷媒切換装置		—	四方弁	
	冷媒	種類	フロン R410A		
	封入量 (g)		870		
	過負荷保護装置		自動復帰形		
配管	配管接続方式		フレア		
	パイプ径 (外径φmm)	細径 太径	6.35 9.52		
送風装置	ファンモータ出力 (W)		25	40	
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン	プロペラファン	
		風量 (m ³ /h)	強風	600・630	1,650・1,590
			弱風	500・560	—
			微風	430・480	—
静	360・390	—			
電気特性	運転電流 (A)	冷房	5.4		
		暖房	5.5 (最大 15.0)		
	消費電力 (W)	冷房	500 (205~1,080)		
		暖房	505 (165~1,245)		
	力率 (%)	冷房	92		
		暖房	92		
	始動電流 (A)	冷房	5.4		
		暖房	5.5		
	接続ケーブルの本数		3		
電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A			
	形状	㊶	—		
冷房特性	冷房能力 (kW)		2.5 (0.3~3.1)		
	除湿能力 (ℓ/h)		1.4		
	冷房のめやす		7~10畳 (11~17m ²)		
暖房特性	暖房能力 (kW)	標準	2.8 (0.2~4.6)		
		低温	3.3		
	暖房のめやす		6~8畳 (10~13m ²)		
機能	据付方式	背面引掛	—		
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4S1			
	表示ランプ	運転・タイマー・クリーン			
	風速切換	自動、急速、強風、弱風、微風、静			
色調 (近似マンセルN.O.)			クリアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高さ	260	570		
	幅	795	750+86		
	奥行	293	288+56		
製品質量 (kg)			10	32	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	46・47	47・45		
	弱風	34・35	—		
	微風	28・30	—		
	静	23・23	—		
ドレン接続口 (外径φmm)			16		
付属品			壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m)			左 / 右	0.6 / 1.3	
				—	



●本仕様は予告なく変更することがあります.

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	H. Maita	2011-03-07			N T S	RAS-2500JA:RAC-2500JA 構造・寸法図		
CHKD.	S. Todokoro	2011-03-10		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				
APPD.	T. Nagata	2011-03-14						
			TOCHIGI DWG. No.			REGD. REGD 2011 0314		
			3YAA BB0025862					






配線図
R A S - 2 5 0 0 J A



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※1HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の※3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	H. Maita	2011-03-09		NTS	RAS-2500JA:RAC-2500JA 回路図:配線図
CHKD.	T. Umeshita	2011-03-09	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0025864
	H. Shono	2011-03-09			
APPD.	T. Nagata	2011-03-09	REGD. REGD 2011 0309		