

12345678

3YAAA3897

室内機

230

227

8.5

6.0

4.7

6.5

据付板

ワイヤレスリモコン

780

280

70

70

165

450

165

ツユトイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ドレンホース

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

約55

約380

約70

約0.4m

約1.1m

4.7

1.7

6.0

1.0

1.6

6.0

3.6

据付板

天井面(回縁)

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

5.0以上

5.0

2.5

5.0

3.6.5

4.6.5

2.5

6.0

6.5

7.0

215.5

600

650

780

8.0

本体中心線

壁穴φ65

配管引出し穴中心線

細径配管

太径配管

ドレンホース

45.5

室内機サービススペース

フロントパネル

上面グリル

上面吸込口

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

50

50

1.23

(フロントパネル全開時)

仕様表

項目		形式	室内機	室外機	
電源		(50/60Hz)	RAS-2500RX	RAC-2500RX	
			単相100V		
冷凍装置	圧縮機出力	(W)	—	800	
	熱交換器フィン形状		細形スリット	コルゲート	
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁	
	冷媒切換装置		—	四方弁	
配管	冷媒種類		フロン R410A		
	封入量	(g)	940		
	過負荷保護装置		自動復帰形		
	配管接続方式		フレア		
送風装置	パイプ径	細径	φ6.35		
	(外径φmm)	太径	φ9.52		
	配管セット		P-24VR, P-28VR		
	ファンモータ出力	(W)	25	40	
ファン	種類		貫流ファン	プロペラファン	
	風量	強風	530・670	1700・1500	
	(冷房・暖房)	弱風	470・610	—	
	(m³/h)	微風	410・540	—	
電気特性	運転電流	冷房	5.2		
	(A)	暖房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	6.5	
	消費電力	冷房	470 (155~1080)		
機性能	暖房	ヒータ ON	—		
		ヒータ OFF	585 (115~1065)		
	力率	冷房	90		
	(%)	暖房	ヒータ ON	—	
始動電流	冷房	90			
	(A)	暖房	ヒータ OFF	—	
	接続ケーブルの本数		4		
	電源プラグ	容量(V-A)	125V-15A		
冷房特性	形状		⑪		
	冷房能力	(kW)	2.5 (0.9~3.1)		
	除湿能力	(ℓ/h)	1.4		
	冷房のめやす		7~10畳 (11~17m²)		
暖房特性	暖房能力	ヒータ ON	—		
	(kW)	ヒータ OFF	3.2 (0.9~4.8)		
	電気ヒーター	低温	3.5		
	(W)		—		
機性能	暖房のめやす		7~9畳 (12~15m²)		
	据付方式		背面引掛	—	
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)	RAR-2V1	
	表示ランプ		除湿・運転・タイマー		
色調(近似マンセルN0.)	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静		
	高	さ	280	570	
	幅		780	750+86	
	奥行		227+3	288+47	
製品質量(kg)	強風		43・45	45・46	
	弱風		33・34	—	
	微風		27・29	—	
	静		23・23	—	
ドレン接続口	(外径φmm)	16			
付属品		壁掛据付部品一式			
電源コード長さ	(m)	左/右	0.4/1.1	—	

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm, 下が123mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. プラグの形状 ⑪

6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室外機から電源を取る場合

電源 単相100V

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

マツバラ

2003・01・30

NTS

RAS-2500RX:RAC-2500RX 構造:寸法図

審査

モリモト

2003・01・31

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

モリモト

2003・01・31

Tokyo Japan







3YAAA3897

2003-02 04

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006


[illegible]

室 外 機



註記

・1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	マツバラ	2003・01・30	 : O	RAS-2500RX:RAC-2500RX 構造:寸法図
審査	モリモト	2003・01・31	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番
				再入庫
承認	モリモト	2003・01・31		入庫 2003-01 04

