






仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機	
					RAS-2500VJ		RAC-2500VJ	
			電 源 (50/60Hz)		単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)				—		800	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状				細幅スリット		波形	
	冷 媒 制 御 装 置				—		電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置				—		四方弁	
	冷 媒	種 類	フロン R410A					
		封 入 量 (g)	870					
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形					
	配 管	配 管 接 続 方 式	フレア					
			パイプ径	細 径	6.35			
(外径φmm)		太 径	9.52					
配 管 セ ッ ト		P-24VR、P-28VR、HP-2330F						
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)				25		40	
	フ ザ ン (冷房・暖房)	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強 風	600 ・ 630		1,860 ・ 1,740		
			弱 風	500 ・ 560		—		
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	5.7					
		暖 房	5.9 (最大 15.0)					
	消 費 電 力 (W)	冷 房	510 (155~1,080)					
		暖 房	530 (115~1,130)					
	力 率 (%)	冷 房	90					
		暖 房	90					
	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.7					
		暖 房	5.9					
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4					
	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A					
形 状		㊦		—				
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		2.5 (0.9~3.1)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.4					
	冷 房 の め や す		7~10畳 (11~17m²)					
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	標 準	3.0 (0.9~4.8)					
		低 温	3.5					
暖 房 の め や す		7~8畳 (11~14m²)						
機 能	据 付 方 式		背面引掛			—		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3H1					
	表 示 ラ ン プ		カビ見張り・クリーン・タイマー・運転					
	風 速 切 換		自動、強風、弱風、微風、静					
色 調 (近似マンセルNO.)			ピュアホワイト (N9.5)			Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		298			548		
	幅		790			750+91		
	奥 行		210			288+47		
製 品 質 量 (kg)			9.5			32		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		46 ・ 46			45 ・ 46		
	弱 風		37 ・ 39			—		
	微 風		32 ・ 35			—		
静			23 ・ 23			—		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16					
付 属 品			壁掛据付部品一式					
電 源 コード長さ (m)		左 / 右	0.4 / 1.1			—		

●本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	H. Suzuki	2006-02-24		NTS	RAS-2500VJ:RAC-2500VJ 構造:寸法図
CHKD.				TOCHIGI DWG. No.	
	S. Iijima	2006-02-24		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
APPD.	S. Abe	2006-02-24		3YAA BB0002751	

