








BB0016716

A


室内機



ワイヤレスリモコン




据 付 板 (正面図) 天井面 (回縁) (ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 1.2 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 8 m 以内です。
5. プラグの形状 ①②
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。




仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機	
					RAS-2500YJ		RAC-2500YJ	
電 源 (50/60Hz)			単相100V					
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		600		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁		
	冷 媒	種 類		フロン R410A				
		封 入 量 (g)		870				
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形				
配 管	配 管 接 続 方 式		フレア					
	パイプ径	細 径	6.35					
	(外径φmm)	太 径	9.52					
送 風 装 置	ファ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40		
	ファ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン			
		風 量	強 風	600 ・ 630		1,650 ・ 1,590		
		(m ³ /h)	弱 風	500 ・ 560		—		
			微 風	430 ・ 480		—		
		静	360 ・ 390		—			
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	5.5					
		暖 房	5.4 (最大 15.0)					
	消費電力 (W)	冷 房	510 (190~1,080)					
		暖 房	495 (180~1,300)					
	力 率 (%)	冷 房	92					
		暖 房	92					
	始動電流 (A)	冷 房	5.5					
		暖 房	5.4					
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3					
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A						
	形 状	㊹		—				
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)		2.5 (0.9~3.1)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.4					
	冷 房 の め や す		7~8畳 (11~17m ²)					
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)		標 準		2.8 (0.9~4.6)			
			低 温		3.3			
	暖 房 の め や す		6~8畳 (10~13m ²)					
機 能	据 付 方 式		背面引掛		—			
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4E5					
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー・クリーン					
	風 速 切 換		自動、強風、弱風、微風、静					
色 調 (近似マンセルN.O.)			ピュアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)			
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	295		570				
	幅	798		750+86				
	奥 行	258		288+56				
製 品 質 量 (kg)		11.5		29				
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	46 ・ 47		47 ・ 45				
	弱 風	34 ・ 35		—				
	微 風	28 ・ 30		—				
	静	23 ・ 23		—				
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16					
付 属 品			壁掛据付部品一式					
電源コード長さ (m) 左 / 右			0.4 / 1.1		—			

●本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	H. Yamazaki	2009-02-05		1 : 1 0	RAS-2500YJ:RAC-2500YJ 構造・寸法図	
CHKD.	N. Miyazaki	2009-02-06		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	N. Miyazaki	2009-02-06			3YAA BB0016716	
					REGD. REGD 2009 0206	



A




C

D



F



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	H. Yamazaki	2009-02-05		N T S	RAS-2500YJ:RAC-2500YJ 回路図:配線図	
CHKD.	T. Umeshita	2009-02-05	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0016718
	H. Shono	2009-02-05				
APPD.	N. Mivazaki	2009-02-06				REGD. REGD 2009 0206