







6	0	1	1	2	0	0	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機




注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2 方向以上開放できるところに据え付けてください。


SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE			
DWN.	S. Todokoro	2010-03-12		NTS	RAS-2500ZJ:RAC-2500ZJ 構造:寸法図			
CHKD.	H. Yamazaki	2010-03-13		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	E. Matsubara	2010-03-13				3YAA BB0021109		

B	B	0	0	2	1	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---


□路义



配線図 R A C - 2 5 0 0 Z J



配線図 RAS-2500ZJ



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ※1HA接続コードを
差込んで ※2標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の ※3RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号〔RAS-2810RX100〕
(サービスパーツ)
- ※2標準アダプター：HAS100TSA
- ※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2010-03-15		NTS	RAS-2500ZJ:RAC-2500ZJ 回路図:配線図	
CHKD.	T. Umeshita	2010-03-15	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD. 2010 0315
APPD.	E. Matsubara	2010-03-15			3YDA BB0021110	