




項目		形式	室内機	室外機
電 源		(50/60Hz)	RAS-2509NX	RAC-2509NX
冷 凍 装 置		圧縮機出力 (W)	—	800
		熱交換器フィン形状	スリット	コルゲート
		冷媒制御装置	—	電動膨張弁
		冷媒切換装置	—	四方弁
		冷媒種類	HCFC-22	
		封入量 (g)	790	
		過負荷保護装置	自動復帰形	
		配管接続方式	フレア	
		パイプ径細径 (外径φmm)	φ6.35	
		太径	φ9.52	
		配管セット	P-24VR, P-28VR	
送風装置		ファンモータ出力 (W)	20	20
		種 類	貫流ファン	プロペラファン
		風 量 (m ³ /h)	480・510	1,250・1,250
		強風	430・460	—
		弱風	385・415	—
		微風	—	—
電 気 特 性		運 転 電 流 (A)	冷 房 8.2	暖 房 ヒータ ON —
			暖 房 ヒータ OFF 9.7	
		消費電力 (W)	冷 房 735 (155~1135)	暖 房 ヒータ ON —
			暖 房 ヒータ OFF 875 (115~1210)	
		力 率 (%)	冷 房 90	暖 房 ヒータ ON —
			暖 房 ヒータ OFF 90	
		始 動 電 流 (A)	冷 房 8.2	暖 房 ヒータ ON 9.7
			暖 房 ヒータ OFF 9.7	
		接続ケーブルの本数	4	
		電 源 プ ラ グ 容 量 (V-A)	125V-15A	
		形 状	㊶	—
冷房特性		冷 房 能 力 (kW)	2.5 (0.9~3.0)	
		除 湿 能 力 (ℓ/h)	1.4	
		冷 房 の め や す	7~10畳 (11~17m ²)	
暖房特性		暖房能力 (kW)	ヒータON —	ヒータOFF 3.4 (0.9~4.6)
			ヒータOFF 3.3	低 温
		電 気 ヒ ー タ ー (W)	—	
		暖 房 の め や す	7~9畳 (12~15m ²)	
機 能		据 付 方 式	背面引掛	—
		主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス)	RAR-2L1
		表 示 ラ ン プ	カラッと除湿・運転・タイマー	—
		風 速 切 換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
		キャビネット色 (近似マンセルN.O.)	ホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)		高 さ	285	570
		幅	798	700+60
		奥 行	193+10	210+35
製品質量 (kg)		強 風	39・42	45・46
		弱 風	35・38	—
		微 風	32・33	—
		静	23・23	—
騒音 (dB) (冷房・暖房)				
		ドレン接続口 (外径φmm)	16	
		付 属 品	壁掛据付部品一式	
		電源コード長さ (m) 左/右	0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

端子台温度ヒューズ (102℃)

