

12345678

3YAAA3917

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

230227

9.56.54.7

780280

空気吹出口左右風向板上下風向板

1657045070165

ツユトイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

約55約380約70

ドレンホース

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

4.71.76.01.01.66.03.6

据付板天井面(回縁)

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

255.718.637.55.02.55.0

5.0

8.0

36.546.5

215.57.06.06.57.80

配管引出し穴中心線

細径配管

太径配管

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

室内機サービススペース

5.05.0

5.0

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-2509RX	RAC-2509RX
電圧			単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力	(W)	—	800
	熱交換器フィン形状		細形スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
配管	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量	(g)	9408	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
送風装置	パイプ径	細径	φ6.35	
	(外径φmm)	太径	φ9.52	
	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力	(W)	25	40
ファン	種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量	強風	530・700	1700・1500
	(m³/h)	弱風	470・610	—
		微風	410・540	—
電気特性	運転電流	冷房	5.3	
	(A)	暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	6.7
	消費電力	冷房	480 (155~1080)	
力率	暖房	ヒータ ON	—	
	(%)		ヒータ OFF	600 (115~1065)
	始動電流	冷房	9.0	
	(A)	暖房	—	
接続ケーブルの本数	容量	冷房	9.0	
	(V-A)	暖房	—	
	電源プラグ	形状	125V-15A	
			①②	
冷房特性	冷房能力	(kW)	2.5 (0.9~3.1)	
	除湿能力	(ℓ/h)	1.4	
	冷房のめやす		7~10畳 (11~17m²)	
	暖房特性	暖房能力	ヒータ ON	—
機性能	(kW)	ヒータ OFF	3.2 (0.9~4.8)	
	電気ヒーター	低温	3.5	
	暖房のめやす		7~9畳 (12~15m²)	
	据付方式		背面引掛	
表示ランプ	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2V1	
	風速切換		除湿・運転・タイマー	
	色調(近似マンセルN0.)		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
			ホワイト(N9) Tベージュ(5Y7/2)	
外形寸法	高さ	(mm)	280	570
	幅		780	750+86
	奥行		227+3	288+47
	製品質量	(kg)	9	32
騒音	強風	(dB)	43・45	45・46
	弱風		33・34	—
	微風		27・29	—
	静		23・23	—
ドレン接続口	(外径φmm)		16	
付属品			壁掛据付部品一式	
電源コード長さ	(m)	左/右	0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

マツバラ

2003・01・30

NTS

RAS-2509RX:RAC-2509RX 構造:寸法図

審査

イノエ

2003・02・03

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

イノエ

2003・02・03

Tokyo Japan

3YAAA3917

2003-02-14

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



