

3YAA76830

室内機

193

183

7

60

6.5

46.5

785

798

285

46.5

6.5

174

450

174

81

70

26

45

90

背面から見る
(配管引出寸法)

室外機

805

710

69

19.5

331

280

22.5

64

558

570

64

164

26

69

19.5

331

280

22.5

64

558

570

55

12

35

105

14

310

331

10.12

500

サービススペース

ワイヤレスリモコン

Pから見る (下引配管位置)

据付板 天井面 (回縁)

注記

約0.4m

約1.1m

室内機から電源を取る場合

室外機から電源を取る場合

電源 単相100V

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	RAS-2510KX	RAC-2510KX
電圧		単相100V	
冷媒	種類	フロン22	800
凍結防止装置	フィン形状	スリット	コルゲート
冷媒制御装置	電動膨張弁	—	電動膨張弁
冷媒切換装置	四方弁	—	—
過負荷保護装置	自動復帰形	—	—
配管	配管接続方式	フレア	—
パイプ径	細径	φ6.35	—
(外径φmm)	太径	φ9.52	—
配管セット		P-24VK2, P-28VK2	—
送風装置	ファンモーター出力 (W)	20	20
ファン	種類	貫流ファン	プロペラファン
(冷房・暖房)	風量 (m³/h)	480・640	1,440・1,500
強風	弱風	430・580	—
微風		380・520	—
運転電流 (A)	冷房	5.3	—
暖房	ヒータ ON	—	—
ヒータ OFF		8.6	—
消費電力 (W)	冷房	525 (80 ~ 760)	—
暖房	ヒータ ON	—	—
ヒータ OFF		850 (75 ~ 1205)	—
効率 (%)	冷房	99	—
暖房	ヒータ ON	—	—
ヒータ OFF		99	—
始動電流 (A)	冷房	5.3	—
暖房	ヒータ ON	—	—
ヒータ OFF		8.6	—
接続ケーブルの本数		4	—
電源プラグ	容量 (V-A)	125V-20A	—
形状		㊦	—
冷房能力 (kW)		2.5 (0.9~3.0)	—
除湿能力 (l/h)		1.4	—
冷房のめやす		7~10畳 (1.1~1.7m²)	—
暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	—
ヒータ OFF		4.0 (0.9~5.5)	—
低温		4.0	—
電気ヒーター (W)		—	—
暖房のめやす		9~11畳 (1.5~1.8m²)	—
据付方式	背面引掛	—	—
主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2C1	—	—
表示ランプ	フィルター/除湿/運転/パワフル/タイマー	—	—
風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—	—
キャビネット色	ホワイト・ブラウン	ライトベージュ	—
外形寸法 (mm)	高さ	285	570
幅		798	710+95
奥行		183+10	280+51
製品質量 (kg)		9	32
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	38・39	41・42
弱風		34・35	—
微風		28・30	—
静		23・23	37・37
ドレン接続口 (外径φmm)		16	—
付属品	壁掛据付部品一式・空清フィルター	—	—
電源コード長さ (m)	左/右	0.4/1.1	—

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan

3YAA76830

3YDA76970

A

B


C

D


E

F


回路図




配線図 RAC-2510KX



配線図 RAS-2510KX



備考				投影法 		尺度 NTS	
入庫 	製図 オオタ	98.10.21	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番 3YDA76970	
審査 オオタ	98.10.21	RAS-2510KX: RAC-2510KX					
承認 コヤマ	98.10.21	回路図 : 配線図					

1

2

3

4

5

100

6

7