

3YAAA3242

室内機

据付板

IS

6.5

6.0

5

4.7

240

243

840

288

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

上面吸込口

フロントパネル

上面グリル

1.1

6.0

5

4.7

室内機サービススペース

ワイヤレスリモコン

19.7

6.1

2.2

背面図

170

500

170

70

70

約55

約420

約70

ドレンホース

ツユトイ

※換引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを挿入してください。

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

据付板

天井面(回縁)

170

50

50

21.7

25.8

191.2

27.3

275

410

500

70

80

4.5

3.6

41.6

6.5

6.5

5.5

6.0

7.1

8.4

236.5

配管引出し穴中心線

細径配管

太径配管

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

埋込ボルト用穴(左右)10.5x20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

5.0以上

(ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が146mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ20m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. プラグの形状 ㊶

6. 電源コードの長さ

約0.9m

約1.6m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室内機端子台

赤茶白黒

接続ケーブル

室外機端子台

赤茶白黒

室外機から電源を取る場合

室内機端子台

赤茶白黒

接続ケーブル

室外機端子台

赤茶白黒

電源 単相100V

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-2510RX	RAC-2510RX
電			単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量 (g)		1270	8
送風装置	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管	配管接続方式	フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)	φ6.35	φ9.52	
電気特性	配管セツト		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力 (W)		25	40
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)	強風	630・710	1,650・1,590
	弱風	520・630	—	
	微風	440・550	—	
性能	運転電流 (A)	冷房	4.5	—
	暖房	ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	6.6	—	
	消費電力 (W)	冷房	415 (80 ~ 665)	—
	暖房	ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	620 (75 ~ 1495)	—	
冷房特性	力率 (%)	冷房	93	—
	暖房	ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	94	—	
	始動電流 (A)	冷房	4.5	—
	暖房	6.6	—	
	接続ケーブルの本数		4	—
機 能	電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A	—
	形状		㊶	—
	冷房能力 (kW)		2.5 (0.9~3.2)	—
	除湿能力 (ℓ/h)		1.4	—
	冷房のめやす		7~10畳 (11~17m²)	—
	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	—
外形寸法 (mm)	暖房能力 (kW)	ヒータ OFF	3.6 (0.9~6.3)	—
	電気ヒーター (W)	低温	4.6	—
	暖房のめやす		8~10畳 (13~16m²)	—
	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2U1	—
	表示ランプ		運転モニター・タイマー・カビ見張・マイナスイオン・オートクリーン	—
製品質量 (kg)	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
	色調 (近似マンセルNO.)		パールホワイト (N9)	Tページ (5Y7/2)
	シャインベージュ (10YR7/2)			
	高さ		298	570
	幅		840	750+86
	奥行		240+3	288+47
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		43・45	45・44
	弱風		33・34	—
	微風		27・29	—
	静		21・22	—
	ドレン接続口 (外径φmm)		16	—
	付属品		壁掛据付部品一式・空清フィルター	—
電源コード長さ (m)	左/右	0.9/1.6	—	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

ノナカ

2002・09・12

NTS

RAS-2510RX:RAC-2510RX

構造:寸法図

審査

オオタ

2002・09・12

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

オオタ

2002・09・12

Tokyo Japan

3YAAA3242

2002-10 01

GAD

0

4

5

100

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



