







室内機



Pから見る（下引配管位置）




※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを入換えてください。



注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. 配管はR410A専用のものを使用します。
6. プラグの形状 
7. 電源コードの長さ



8. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機

室内機から電源を取る場合

端子台


A B C D

接続ケーブル


赤 茶 白 黒

D C B A

端子




室外機から電源を取る場合



仕様表

項 目		形 式		室 内 機		室 外 機	
				RAS-2511KX		RAC-2511KX	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		-		800		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置		-		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置		-		四方弁		
	冷 媒	種 類	R410A				
	封入量	(g)	1230 8				
過 負 荷 保 護 装 置	配 管 接 続 方 式		フレア				
	配 管	パイプ径細径 (外径φmm)	φ6.35				
		太 径	φ9.52				
送 風 装 置	配 管 セ ッ ト		P-24VR, P-28VR				
	ファンモータ出力 (W)		20		20		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 強 風	500 ・ 660		1,550・1,550		
		(m³/h) 弱 風	430 ・ 580		-		
		微 風	380 ・ 520		-		
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	5.3				
		暖 房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	8.5			
	消 費 電 力 (W)	冷 房	520 (70 ~ 760)				
		暖 房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	845 (70 ~ 1200)			
	力 率 (%)	冷 房	99				
		暖 房	ヒータ ON	-			
	冷 房 特 性	始 動 電 流 (A)	ヒータ OFF	99			
			冷 房	5.3			
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		暖 房	8.5				
		容 量 (V-A)	4				
電 源 プ ラ グ 形 状		125V-20A					
暖 房 特 性		冷 房 能 力 (kW)	①		-		
	2.5 (0.9~3.0)						
	除湿能力 (ℓ/h)				1.4		
	冷 房 の め や す		7~10畳 (11~17m²)				
	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	-				
		ヒータ OFF	4.0 (0.9~5.5)				
低 温		4.0					
電 気 ヒ ー タ ー (W)		-					
機 能	暖 房 の め や す		9~11畳 (15~18m²)				
	据 付 方 式	背面引掛 -					
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2C1					
	表 示 ラ ン プ	フィルター/除湿/運転/パワフル/タイマー					
風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静					
キャビネット色				ライトグレー	ライトベージュ		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	285		570			
		幅		798			
		奥 行		710+95			
製 品 質 量 (kg)		183+10		280+51			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	9		34				
	強 風	40 ・ 41		44 ・ 45			
	弱 風	34 ・ 35		-			
	微 風	28 ・ 30		-			
静		23 ・ 23		37 ・ 37			
ドレン接続口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式・空清フィルター			
電 源 コー ド 長 さ (m)				左/右 0.4/1.1		-	

- 本仕様は予告なく変更することがあります。




尺度	NTS
----	-----

枋木	凶番
----	----


X Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

3 YAA77785


「2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006」



配線図 RAS-2511KX



配線図 RAC-2511KX



備考			投影法 		尺度 NTS	
入庫 	製図 オオタカ 審査 承認 モリモト	99.05.05 . . 99.05.05	名称 RAS-2511KX:RAC-2511KX 回路図：配線図		板木図番 Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YDA77802	