



3YAAA3576


室内機



室内機サービススペース




ワイヤレスリモコン







注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、
下が123mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ㊶
6. 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。




仕様表

項 目		形 式	室 内 機		室 外 機	
			RAS-2800RX		RAC-2800RX	
電 源 (50/60Hz)			単相100V			
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—		800	
	熱交換器フィン形状		細スリット		コルゲート	
	冷媒制御装置		—		電動膨張弁	
	冷媒切換装置		—		四方弁	
	冷媒	種類	フロン R410A			
		封入量 (g)	940		8	
	過負荷保護装置		自動復帰形			
配管	配管接続方式		フレア			
	パイプ径 (外径φmm)	細径	φ6.35			
		太径	φ9.52			
配管セット		P-24VR, P-28VR				
送風装置	ファンモータ出力 (W)		25		40	
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン	
		風量 (m³/h)	570・700		1700・1500	
		風速	480・620		—	
電気特性	運転電流 (A)	冷房	6.3			
		暖房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	7.8		
	消費電力 (W)	冷房	570 (155~1195)			
		暖房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	705 (115~1105)		
	力率 (%)	冷房	90			
		暖房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	90		
	性	始動電流 (A)	冷房	6.3		
暖房			7.8			
接続ケーブルの本数		4				
電源プラグ形状		⑪ 125V-15A				
冷房特性	冷房能力 (kW)		2.8 (0.9~3.3)			
	除湿能力 (ℓ/h)		1.6			
	冷房のめやす		8~12畳 (13~19m²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	—			
		ヒータOFF	3.6 (0.9~5.0)			
		低温	3.6			
	電気ヒーター (W)		—			
機能	暖房のめやす		8~10畳 (13~16m²)			
	据付方式		背面引掛		—	
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1			
	表示ランプ		除霜・運転・タイマー			
風速切換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
色調 (近似マンセルNO.)			ホワイト(N9)		Tベージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高さ	幅	280		570	
		奥行	780		750+86	
		質量 (kg)	227+3		288+47	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	風	44・46		46・47	
		風	34・35		—	
		風	28・30		—	
	静		23・23		—	
ドレン接続口 (外径φmm)			16			
付属品			壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)			0.4/1.1		—	

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	ハニユウ	2002.12.10	 NTS	RAS-2800RX:RAC-2800RX 構造:寸法図
審査	イノウエ	2002.12.11	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番
承認	イノウエ	2002.12.11		再入庫
				3.YAAA3576 入庫 2003-01 10



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	ハニエウ	2002・12・10	1:10	RAS-2800RX:RAC-2800RX 構造:寸法図
審査				栃木図番
承認	イノウエ	2002・12・11	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	再入庫
	イノウエ	2002・12・11		3YAAA3577

3YDAA3540

A

B

C


D

E

F

回路図


電源プラグ
単相100V
50/60Hz




配線図

RAS-2800RX

電源プラグ
単相100V
50/60Hz



配線図 RAC-2800RX



署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAS-2800RX:RAC-2800RX		
製図	ミウラ	2003.01.07	NTS	回路図	： 配線図		
審査	ハニユ	2003.01.07		Hitachi Appliances, Inc.	栃木図番	再入庫	入庫
承認	イノエ	2003.01.18		Tokyo Japan	3YDAA3540		2003-01-22

A

B

C

D

E

F