

3YAA77255

室内機

193

183

7

6.0

6.5

46.5

据付板

785

798

285

46.5

6.5

上部吸込口

フロントパネル

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

174

450

174

81

70

70

26

4.5

90

背面から見る
(配管引出寸法)

背面図

ドレン取出口

ドレンホース

ツユトイ

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

760

700

60

552

570

18

245

225

8

241

30

12

35

100

500

室外機

トツテ

空気吸込口

アンカーボルト用長穴(12×16)
(2-φ8ボルト用)

空気吐出口

φ20ドレン穴

固定用穴
(8-φ6.5)

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8ボルト用)

サービススペース

ワイヤレスリモコン

56

18

147

47

31

60

10

10

60

49

Pから見る(下引配管位置)

据付板

天井面(回縁)

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)10.5×20

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。

50以上

75

23

14

74

60

450

600

450

648

288

798

32.5

174

90

36.5

45

80

壁穴φ6.5

ドレンホース

配管引出し穴中心線

本体中心線

1

2

3

4

5

6

7

8

仕様表

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	RAS-2809KX	RAC-2809KX
冷	圧縮機出力(W)	—	800
凍	熱交換器フィン形状	スリット	コルゲート
装	冷媒制御装置	—	電動膨張弁
置	冷媒切換装置	—	四方弁
配管	冷媒種類	フロン22	—
送風装置	封入量(g)	690	8
ファン	過負荷保護装置	自動復帰形	—
モータ	配管接続方式	フレア	—
出力	パイプ径細径(外径φmm)	φ6.35	—
種類	太径	φ9.52	—
貫流	配管セット	P-24VK2, P-28VK2	—
プロペラ	ファンモータ出力(W)	20	20
風量	種類	貫流ファン	プロペラファン
強風	風量(m³/h)	450・690	1,250・1,250
弱風	微風	420・580	—
360	微風	460	—
冷房	運転冷房	10.8	—
暖房	ヒータON	—	—
ヒータOFF	消費電力(W)	12.1	—
冷房	消費電力(W)	975(155~1195)	—
暖房	ヒータON	—	—
ヒータOFF	力率(%)	90	—
冷房	力率(%)	—	—
暖房	ヒータON	—	—
ヒータOFF	始動電流(A)	10.8	—
冷房	始動電流(A)	12.1	—
暖房	接続ケーブルの本数	4	—
容量	電源プラグ容量(V-A)	125V-15A	—
形状	電源プラグ形状	㊶	—
冷房能力	冷房能力(kW)	2.8(0.9~3.2)	—
除湿能力	除湿能力(l/h)	1.6	—
冷房のめやす	冷房のめやす	8~12畳(13~19m²)	—
暖房能力	暖房能力(kW)	4.0(0.9~4.8)	—
ヒータON	暖房能力(kW)	—	—
ヒータOFF	電気ヒーター(W)	—	—
暖房のめやす	暖房のめやす	9~11畳(15~18m²)	—
据付方式	据付方式	背面引掛	—
主操作スイッチ	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-2C3	—
表示ランプ	表示ランプ	フィルター/除湿/運転/パワフル/タイマー	—
風速切換	風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
キャビネット色	キャビネット色	ホワイト	Tベージュ
高さ	外形寸法(mm)	285	570
幅	外形寸法(mm)	798	700+60
奥行	外形寸法(mm)	183+10	210+35
質量	製品質量(kg)	8	29
強風	騒音(dB)(冷房・暖房)	37・41	44・45
弱風	騒音(dB)(冷房・暖房)	35・39	—
微風	騒音(dB)(冷房・暖房)	33・37	—
静	騒音(dB)(冷房・暖房)	23・23	—
ドレン接続口	ドレン接続口(外径φmm)	16	—
付属品	付属品	壁掛据付部品一式	—
電源コード長さ	電源コード長さ(m)	左/右	0.9/1.6

●本仕様は予告なく変更することがあります。

投影法

NTS

NTS

備考

入庫

製図

審査

承認

オオタ

オオタ

フジ

99-01-08

99-01-08

99-01-08

名称

RAS-2809KX:RAC-2809KX

構造:寸法図


板木図番

3YAA77255


2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

3YDA77256


回路図



配線図 RAS-2809KX



配線図 RAC-2809KX



備考				投影法 		尺度 NTS			
入庫 	製図	ミウラ	99.01.07	名称			板木図番		
	審査	オオタ	99.01.08	RAS-2809KX: RAC-2809KX		Hitachi Appliances, Inc.		3YDA77256	
	承認	フジ	99.01.08	回路図: 配線図		Tokyo Japan			