





仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電 源		(50/60Hz)	RAS-2809NX	RAC-2809NX
冷 凍 装 置		圧縮機出力 (W)	—	800
		熱交換器フィン形状	スリット	コルゲート
		冷媒制御装置	—	電動膨張弁
		冷媒切換装置	—	四方弁
		冷媒種類	HCFC-22	
		封入量 (g)	790	
		過負荷保護装置	自動復帰形	
		配管接続方式	フレア	
		パイプ径細径 (外径φmm)	φ6.35	
		太径	φ9.52	
		配管セット	P-24VR, P-28VR	
送風装置		ファンモータ出力 (W)	20	20
		種 類	貫流ファン	プロペラファン
		風 量 (m³/h)	480・580	1,250・1,250
		強 風	430・520	—
		弱 風	385・470	—
		微 風	—	—
電 気 特 性		運 転 電 流 (A)	冷 房 11.3	暖 房 ヒータ ON —
			暖 房 ヒータ OFF 13.1	—
		消費電力 (W)	冷 房 1,015 (155~1,255)	暖 房 ヒータ ON —
			暖 房 ヒータ OFF 1,180 (115~1,300)	—
		力 率 (%)	冷 房 90	暖 房 ヒータ ON —
			暖 房 ヒータ OFF 90	—
		始 動 電 流 (A)	冷 房 11.3	暖 房 13.1
		接続ケーブルの本数	4	
		電源プラグ形状	㊹ 125V-15A	
冷房特性		冷 房 能 力 (kW)	2.8 (0.9~3.2)	
		除 湿 能 力 (ℓ/h)	1.6	
		冷 房 の め や す	8~12畳 (13~19m²)	
暖房特性		暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON —	ヒータ OFF 4.0 (0.9~4.7)
			低 温	3.4
		電 気 ヒ ー タ ー (W)	—	
		暖 房 の め や す	9~11畳 (15~18m²)	
機 能		据 付 方 式	背面引掛	—
		主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン(ワイヤレス)	RAR-2L1
		表 示 ラ ン プ	カラッと除湿・運転・タイマー	—
		風 速 切 換	自動、強風、弱風、微風、静	—
		キャビネット色 (近似マンセルN.O.)	ホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)
外形寸法 (mm)		高 さ	285	570
		幅	798	700+60
		奥 行	193+10	210+35
製品質量 (kg)		強 風	39・43	45・47
		弱 風	35・39	—
		微 風	32・37	—
		静	23・23	—
騒音 (dB) (冷房・暖房)		ドレン接続口 (外径φmm)	16	
		付 属 品	壁掛据付部品一式	
		電源コード長さ (m) 左/右	0.4/1.1	—


● 本仕様は予告なく変更することがあります。

3YDAA2164


回路図



RAS-2809NX



配線図 RAC-2809NX



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	テヅカ	2002.02.13	NTS	RAS-2809NX:RAC-2809NX 回路図:配線図
審査	ヤスナガ	2002.02.13		桧木図番
承認	ヤスナガ	2002.02.13	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	再入庫

3YDAA2164

2002-02-15