







仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機		
					RAS-2810LX		RAC-2810LX		
電 源			(50/60Hz)		単相100V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力		(W)		-		800		
	熱 交 換 器		フィン形状		スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置				-		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置				-		四方弁		
	冷 媒	種 類	フロン R410A						
		封 入 量	(g)		1150		8		
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形						
配 管	配 管	配 管 接 続 方 式	フレア						
		パイプ径	細 径	φ6.35					
		(外径φmm)	太 径	φ9.52					
		配 管 セ ッ ト	P-24VR, P-28VR						
送 風 装 置	フアンモータ出力		(W)		20		20		
	フアン (冷房・暖房)	種 類			貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	520・630		1,500・1,500			
			弱 風	450・580		-			
			微 風	400・520		-			
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	5.8						
		暖 房	ヒータ ON	-					
			ヒータ OFF	7.8					
	消 費 電 力 (W)	冷 房	575 (80 ~ 990)						
		暖 房	ヒータ ON	-					
			ヒータ OFF	770 (75 ~ 1920)					
	力 率 (%)	冷 房	99						
		暖 房	ヒータ ON	-					
			ヒータ OFF	99					
	性	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.8					
暖 房			7.8						
接 続 ケーブルの本数		4							
電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	125V-20A						
	形 状	㊦		-					
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		2.8 (0.9~3.6)						
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.6						
	冷 房 の め や す		8~12畳 (13~19m²)						
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータON	-						
		ヒータOFF	4.0 (0.9~6.9)						
		低 温	5.0						
	電 気 ヒー ター (W)		-						
	暖 房 の め や す		9~11畳 (15~18m²)						
機 能	据 付 方 式		背面引掛		-				
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2E1						
	表 示 ラ ン プ		除湿・冷暖房						
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静						
キャビネット色			パールホワイト・メタリックブラウン				ライトベージュ		
外 形 寸 法 (mm)		高 さ	285		570				
		幅	798		710+95				
		奥 行	193+10		280+51				
製 品 質 量 (kg)			9		32				
騒 音 (dB) (冷房・暖房)		強 風	40・43		43・43				
		弱 風	34・35		-				
		微 風	28・30		-				
		静	23・23		37・37				
ドレン接続口 (外径φmm)			16						
付 属 品			壁掛据付部品一式・空清フィルター						
電 源 コー ド 長 さ (m)			左/右		0.4/1.1		-		

● 本仕様は予告なく変更することがあります。





署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAS-2810LX:RAC-2810LX		
製図	ムラヤマ	1999.08.23	NTS	回路図	： 配線図		
審査	ムラヤマ	1999.08.23			柾木図番	再入庫	入庫
承認	モリモト	1999.08.23	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		3YDA78238	1999-09	21