





A
B
C
D
E
F

3YAAA3181


室内機



ワイヤレスリモコン




室内機サービススペース





注記



- 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が146mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊀
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



背面図



仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電 源		(50/60Hz)	RAS-2810RX	RAC-2810RX
冷 凍		圧縮機出力 (W)	—	800
装 置		熱交換器フィン形状	細幅スリット	コルゲート
送 風		冷媒制御装置	—	電動膨張弁
風 装 置		冷媒切換装置	—	四方弁
電 気		冷媒種類	フロン	R410A
特 性		封入量 (g)	1400	8
性		過負荷保護装置	自動復帰形	—
冷房特性		配管接続方式	フレア	—
暖房特性		パイプ径 細径 (外径φmm)	φ6.35	—
機 能		太 径	φ9.52	—
機 能		配管セ ッ ト	P-24VR, P-28VR	—
機 能		ファンモータ出力 (W)	25	40
機 能		ファン種類	貫流ファン	プロペラファン
機 能		風 量 (m³/h)	660・730	1,710・1,650
機 能		強 風	530・610	—
機 能		弱 風	485・540	—
機 能		微 風	—	—
機 能		運転電流 (A)	冷 房 4.9	—
機 能		暖 房 ヒータ ON	—	—
機 能		ヒータ OFF	6.8	—
機 能		消費電力 (W)	冷 房 460 (80 ~ 950)	—
機 能		暖 房 ヒータ ON	—	—
機 能		ヒータ OFF	675 (75 ~ 1965)	—
機 能		力 率 (%)	冷 房 94	—
機 能		暖 房 ヒータ ON	—	—
機 能		ヒータ OFF	99	—
機 能		始 動 電 流 (A)	冷 房 4.9	—
機 能		暖 房 6.8	—	—
機 能		接続ケーブルの本数	4	—
機 能		電源プラグ 容量 (V-A)	125V-20A	—
機 能		形 状	㊀	—
機 能		冷 房 能 力 (kW)	2.8 (0.9~3.9)	—
機 能		除 湿 能 力 (ℓ/h)	1.6	—
機 能		冷 房 の め や す	8~12畳 (13~19m²)	—
機 能		暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—
機 能		ヒータ OFF	4.0 (0.9~7.6)	—
機 能		電 気 ヒ ー タ ー (W)	低 温	5.5
機 能		暖 房 の め や す	9~11畳 (15~18m²)	—
機 能		据 付 方 式	背面引掛	—
機 能		主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2U1	—
機 能		表 示 ラ ン プ	運転モニター・タイマー・カビ見張・マイナスイオン・オートクリーン	—
機 能		風 速 切 換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
機 能		色調 (近似マンセルNO.)	パールホワイト (N9)	Tページ (5Y7/2)
機 能		シャインベージュ (10YR7/2)	—	—
機 能		外形寸法 (mm)	高 さ 298	570
機 能		幅 840	750+86	—
機 能		奥 行 240+3	288+47	—
機 能		製品質量 (kg)	11	36
機 能		騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風 44・45	45・44
機 能		弱 風 34・35	—	—
機 能		微 風 28・30	—	—
機 能		静 21・22	—	—
機 能		ドレン接続口 (外径φmm)	16	—
機 能		付 属 品	壁掛据付部品一式・空清フィルター	—
機 能		電源コード長さ (m)	左/右 0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	ハニユウ	2002・08・22	NTS	RAS-2810RX:RAC-2810RX 構造:寸法図
審査	オオタ	2002・08・22		桧木図番
承認	オオタ	2002・08・22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	再入庫
				3YAAA3181
				2002-10 01

