











室 外 機



- 注記
1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
 2. 配管は大径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 3. 配管は長さ12m以内です。
 4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
 5. 配管はR410A専用のものを使用します。
 6. プラグの形状 (㊶)
 7. 電源コードの長さ



8. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。 室内機 室外機



項 目			形 式		室 内 機	室 外 機	
					RAS-2811KX	RAC-2811KX	
電 源 (50/60Hz)			単相100V				
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		-		800		
	熱交換器フィン形状		スリット		コルゲート		
	冷媒制御装置		-		電動膨張弁		
	冷媒切換装置		-		四方弁		
	冷媒	種類	R410A				
		封入量 (g)	1230 g				
	過負荷保護装置		自動復帰形				
	配管	配管接続方式		フレア			
パイプ径 (外径φmm)		細径	φ6.35				
		太径	φ9.52				
		配管セット		P-24VR, P-28VR			
送風装置	ファンモータ出力 (W)		20		20		
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン		
		風量 (m³/h)	強風	520・690		1,630・1,550	
			弱風	430・580		-	
電気特性	運転電流 (A)	冷房	ヒータON	-			
			ヒータOFF	9.9			
		暖房	ヒータON	620 (70 ~ 935)			
	ヒータOFF		985 (70 ~ 1380)				
	消費電力 (W)	冷房	99				
		暖房	ヒータON	-			
	力率 (%)	ヒータOFF	99				
		始動電流 (A)	冷房	6.3			
	接続ケーブルの本数	暖房	9.9				
		電源プラグ		容量 (V-A)	125V-20A		
		形状		⑪	-		
	冷房特性	冷房能力 (kW)		2.8 (0.9~3.2)			
除湿能力 (ℓ/h)		1.6					
冷房のめやす		8~12畳 (13~19m²)					
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	-				
		ヒータOFF	4.5 (0.9~6.1)				
		低温	4.4				
	電気ヒーター (W)		-				
機能	暖房のめやす		10~12畳 (16~20m²)				
	据付方式		背面引掛		-		
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2C1				
	表示ランプ		フィルター/除湿/運転/パワフル/タイマー				
風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静					
キャビネット色			ライトグレー		ライトベージュ		
外形寸法 (mm)	高さ		285		570		
	幅		798		710+95		
	奥行		183+10		280+51		
製品質量 (kg)			9		34		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	風	41・42		45・45		
		風	34・35		-		
		風	28・30		-		
	静		23・23		37・37		
ドレン接続口 (外径φmm)			16				
付属品			壁掛据付部品一式・空清フィルター				
電源コード長さ (m)			左/右 0.4/1.1		-		

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

		備考		投影法 		尺度 NTS			
入庫 		製図 オオタカ	99.04.29 . .	名称 RAS-2811KX:RAC-2811KX		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		枋木図番 3YAA77784	
		審査 承認	99.04.30 承認	構造:寸法図					

