

室外機



| 項 目                   |                     |                            | 形 式                          |                                          | 室 内 機      |               | 室 外 機      |  |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|------------|--|
|                       |                     |                            |                              |                                          | RAS-2820MX |               | RAC-2820MX |  |
| 電 源 (50/60Hz)         |                     |                            |                              |                                          | 単相100V     |               |            |  |
| 冷<br>凍<br>装<br>置      | 圧 縮 機 出 力 (W)       |                            |                              | —                                        |            | 800           |            |  |
|                       | 熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状   |                            |                              | スリット                                     |            | コルゲート         |            |  |
|                       | 冷 媒 制 御 装 置         |                            |                              | —                                        |            | 電動膨張弁         |            |  |
|                       | 冷 媒 切 換 装 置         |                            |                              | —                                        |            | 四方弁           |            |  |
|                       | 冷 媒                 | 種 類                        |                              | R410A                                    |            |               |            |  |
|                       |                     | 封 入 量 (g)                  |                              | 1,400                                    |            |               |            |  |
|                       | 過 負 荷 保 護 装 置       |                            |                              | 自動復帰形                                    |            |               |            |  |
|                       | 配 管                 | 配 管 接 続 方 式                |                              | フレア                                      |            |               |            |  |
| パイプ径<br>(外径φmm)       |                     | 細 径                        | 6.35                         |                                          |            |               |            |  |
|                       |                     | 太 径                        | 9.52                         |                                          |            |               |            |  |
| 配 管 セ ッ ト             |                     |                            | P-24VR, P-28VR               |                                          |            |               |            |  |
| 送<br>風<br>装<br>置      | フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W) |                            |                              | 20                                       |            | 20            |            |  |
|                       | ファン<br>(冷房・暖房)      | 種 類                        | 貫流ファン                        |                                          | プロペラファン    |               |            |  |
|                       |                     | 風 量<br>(m <sup>3</sup> /h) | 強 風                          | 820・960                                  |            | 1,710・1,650   |            |  |
|                       |                     |                            | 弱 風                          | 520・590                                  |            | —             |            |  |
|                       |                     |                            | 微 風                          | 470・530                                  |            | —             |            |  |
| 電<br>気<br>特<br>性      | 運転電流<br>(A)         | 冷 房                        | 4.7                          |                                          |            |               |            |  |
|                       |                     | 暖 房                        | ヒータ ON                       | —                                        |            |               |            |  |
|                       | ヒータ OFF             |                            | 7.4                          |                                          |            |               |            |  |
|                       | 消費電力<br>(W)         | 冷 房                        | 465 (80~940)                 |                                          |            |               |            |  |
|                       |                     | 暖 房                        | ヒータ ON                       | —                                        |            |               |            |  |
|                       | ヒータ OFF             |                            | 730 (75~1,900)               |                                          |            |               |            |  |
|                       | 力 率<br>(%)          | 冷 房                        | 99                           |                                          |            |               |            |  |
|                       |                     | 暖 房                        | ヒータ ON                       | —                                        |            |               |            |  |
|                       | ヒータ OFF             |                            | 99                           |                                          |            |               |            |  |
|                       | 始 動 電 流 (A)         | 冷 房                        | 4.7                          |                                          |            |               |            |  |
| 暖 房                   |                     | 7.4                        |                              |                                          |            |               |            |  |
| 接 続 ケ ー ブ ル の 本 数     |                     |                            | 4                            |                                          |            |               |            |  |
| 電 源 プ ラ グ             |                     | 額 定 (V-A)                  | 100V-20A                     |                                          |            |               |            |  |
|                       |                     | 形 状                        | ㊤                            | —                                        |            |               |            |  |
| 冷房<br>特性              | 冷 房 能 力 (kW)        |                            |                              | 2.8 (0.9~3.9)                            |            |               |            |  |
|                       | 除 湿 能 力 (ℓ/h)       |                            |                              | 1.6                                      |            |               |            |  |
|                       | 冷 房 の め や す         |                            |                              | 8~12畳 (13~19m <sup>2</sup> )             |            |               |            |  |
| 暖房<br>特性              | 暖房能力 (kW)           | ヒータ ON                     | —                            |                                          |            |               |            |  |
|                       |                     | ヒータ OFF                    | 4.2 (0.9~7.6)                |                                          |            |               |            |  |
|                       | 低 温                 | 5.5                        |                              |                                          |            |               |            |  |
|                       | 電 気 ヒ ー タ ー (W)     |                            |                              | —                                        |            |               |            |  |
| 暖 房 の め や す           |                     |                            | 9~12畳 (15~19m <sup>2</sup> ) |                                          |            |               |            |  |
| 機<br>能                | 据 付 方 式             |                            |                              | 背面引掛                                     |            | —             |            |  |
|                       | 主 操 作 ス イ ッ チ       |                            |                              | プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2J2                  |            |               |            |  |
|                       | 表 示 ラ ン プ           |                            |                              | 運転モニター/タイマー/カビ見張り                        |            |               |            |  |
|                       | 風 速 切 換             |                            |                              | 自動, 強風, 弱風, 微風, 静                        |            |               |            |  |
| キャビネット色 (近似マンセルN O. ) |                     |                            |                              | パールホワイト (5Y9/0.5)<br>メタリックブラウン (10YR7/1) |            | Tベージュ (5Y7/2) |            |  |
| 外 形 寸 法<br>(mm)       | 高 さ                 | —                          |                              | 298                                      |            | 600           |            |  |
|                       |                     | 幅                          |                              | 990                                      |            | 792+95        |            |  |
|                       |                     | 奥 行                        |                              | 221+15                                   |            | 299+46        |            |  |
| 製 品                   |                     | 質 量 (kg)                   |                              | 11                                       |            | 40            |            |  |
| 騒 音 (dB)<br>(冷房・暖房)   |                     | 強 風                        | 43・44                        |                                          | 43・44      |               |            |  |
|                       |                     | 弱 風                        | 34・35                        |                                          | —          |               |            |  |
|                       |                     | 微 風                        | 28・30                        |                                          | —          |               |            |  |
|                       |                     | 静                          | 23・23                        |                                          | —          |               |            |  |
| ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)   |                     |                            |                              | 16                                       |            |               |            |  |
| 付 属 品                 |                     |                            |                              | 壁掛据付部品一式, 空清フィルター                        |            |               |            |  |
| 電 源 コ ー ド 長 さ (m)     |                     | 左 / 右                      | 0.4 / 1.3                    |                                          | —          |               |            |  |

●本仕様は予告なく変更することがあります.

