









室内機



室 外 機



仕様表

項目			形式	室内機		室外機	
				RAS-28HNX2		RAC-28HNX2	
電源 (50/60Hz)				単相200V			
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			-		800	
	熱交換器フィン形状			スリット		コルゲート	
	冷媒制御装置			-		電動膨張弁	
	冷媒切換装置			-		四方弁	
	冷媒種類	フロン R410A					
	封入量 (g)	1050 g					
	過負荷保護装置			自動復帰形			
	配管	配管接続方式			フレア		
		パイプ径 (外径φmm)	細径	φ6.35			
			太径	φ9.52			
配管セット			P-24VR, P-28VR				
送風装置	ファンモータ出力 (W)			20		20	
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン		
		風量 (m³/h)	強風	560・700		1,500・1,500	
			弱風	480・610		-	
電気特性	運転電流 (A)	冷房	3.2				
		暖房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	4.5			
	消費電力 (W)	冷房	570 (155 ~ 1195)				
		暖房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	815 (115 ~ 1075)			
	力率 (%)	冷房	90				
		暖房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	90			
	始動電流 (A)	冷房	3.2				
暖房		4.5					
接続ケーブルの本数		4					
冷房特性	電源プラグ形状	容量 (V-A)	250V-15A				
		形状	㊦		-		
	冷房能力 (kW)			2.8 (0.9~3.4)			
	除湿能力 (ℓ/h)			1.6			
	冷房のめやす			8~12畳 (13~19m²)			
	暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	-			
			ヒータOFF	4.0 (0.9~5.0)			
			低温	3.6			
		電気ヒーター (W)			-		
	暖房のめやす			9~11畳 (15~18m²)			
機能	据付方式			背面引掛			
	主操作スイッチ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2L1			
	表示ランプ			除湿・運転・タイマー			
	風速切換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
色調 (近似マンセルNO.)				ホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高さ			298		570	
	幅			815		750+86	
	奥行			218+15		288+47	
製品質量 (kg)				9		32	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風			43・46		46・47	
	弱風			34・35		-	
	微風			28・30		-	
	静			23・23		-	
ドレン接続口 (外径φmm)				16			
付属品				壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)				左/右		0.4/1.1	
						-	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称		
製図	ハニエウ	2002.03.08		NTS	RAS-28HNX2:RAC-28HNX2	構造:寸法図
審査		.			栃木国番	再入庫
イノウエ	2002.03.08	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			3YAAA2373	入庫 2002-03 11
承認	イノウエ	2002.03.08				

