

3YAAA3869

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

230

227

9.5

6.0

4.7

6.5

780

280

70

165

450

165

70

ツユトイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

約55

約380

約70

ドレンホース

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

4.7

1.7

6.0

1.0

1.6

6.0

3.6

据付板

天井面(回縁)

(ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)

50以上

50

2.5

5.0

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

255.7

186

3

165

7.5

5.0

450

380

70

215.5

600

650

780

25

6.5

45.5

36.5

46.5

80

本体中心線

壁穴φ65

配管引出し穴中心線

細径配管

太径配管

ドレンホース

50

50

1.23

(フロントパネル全開時)

室内機サービススペース

50

4.7

6.0

6.5

1.室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が123mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2.配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3.配管は長さ12m以内です。
4.室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5.プラグの形状⑪
6.電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

7.接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
・

室内機から電源を取る場合

室内機

端子台

A

B

C

D

接続ケーブル

赤

茶

白

黒

室外機

端子台

D

C

B

A

室外機から電源を取る場合

室内機

端子台

C

D

接続ケーブル

茶

赤

室外機

端子台

D

C

B

A

電源 単相100V

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-3600RX	RAC-3600RX
電圧			単相100V	
冷凍	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		細形スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
装置	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量 (g)		1220	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管	配管接続方式	フレア	
送風装置	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径 太径 (外径φmm)		φ9.52	
	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力 (W)		25	40
風量	種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)		720・780	1720・1650
	強風		610・640	—
	弱風		530・550	—
電流	運転電流 (A)	冷房	10.7	
	暖房	ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF	12.9		
	消費電力 (W)	冷房	960 (155~1200)	
暖房	ヒータ ON	—		
ヒータ OFF	1160 (115~1495)			
特性	力率 (%)	冷房	90	
	暖房	ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF	90		
	始動電流 (A)	冷房	10.7	
暖房	12.9			
接続ケーブルの本数	容量 (V-A)	125V-15A		
	形状	⑪		
	冷房能力 (kW)	3.6 (0.9~4.0)		
	除湿能力 (ℓ/h)	1.9		
冷房のめやす	10~15畳 (16~25m²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF	4.8 (0.9~5.9)		
	電気ヒーター (W)	低温	4.3	
	暖房のめやす	11~13畳 (17~22m²)		
機能	据付方式	背面引掛		
	主操作スイッチ	ワイヤレスリモコン・プッシュボタン		
	表示ランプ	除湿・運転・タイマー		
	風速切換	自動、強風、弱風、微風、静		
色調 (近似マンセルN.O.)		ホワイト	Tベージュ	
外形寸法 (mm)	高さ	280	570	
	幅	780	750+86	
	奥行	227+3	288+47	
製品質量 (kg)		9	35	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	45・46	46・47	
	弱風	39・39	—	
	微風	35・35	—	
	静	23・23	—	
ドレン接続口 (外径φmm)		16		
付属品		壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m)	左/右	0.4/1.1	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

カタギリ

2003・01・31

NTS

RAS-3600RX:RAC-3600RX

構造:寸法図

審査

モリモト

2003・02・03

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

モリモト

2003・02・03

3YAAA3869

2003-02-14

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



