

3YAAA3244

室内機

据付板

IS

6.5

6.0

5

4.7

240

243

840

288

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

上面吸込口

フロントパネル

上面グリル

1.1

6.0

5

4.7

室内機サービススペース

50

50

1.46

1.35

(フロントパネル全開時)

(吹出口全開時)

ワイヤレスリモコン

19.7

6.1

2.2

背面図

170

500

170

70

70

約55

約420

約70

ドレンホース

ツユトイ

※換引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

据付板

天井面(回縁)

4.7

20.2

6.0

12.8

22.8

6.0

28.2

据付板

天井面(回縁)

170

50

50以上

(ユニットを引上げるために必要な寸法です。)

21.7

41.0

50.0

8.0

7.0

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

埋込ボルト用穴(左右)10.5x20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

3.6

41.6

4.5

27.5

191.2

27.3

236.5

5.5

6.0

7.0

6.5

7.0

6.5

8.0

840

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-3610RX	RAC-3610RX
電圧			単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力(W)		—	800
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン	R410A
送風装置	封入量(g)		1400	8
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	パイプ径細径(外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径太径		φ9.52	
送風装置	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力(W)		25	40
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量強風(m³/h)		660・730	1,710・1,650
	風量弱風		530・610	—
電気特性	風量微風		485・540	—
	運転電流(A)	冷房	8.7	—
	暖房	ヒータON	—	—
	ヒータOFF	9.2	—	—
	消費電力(W)	冷房	830(80～1210)	—
暖房	ヒータON	—	—	
ヒータOFF	910(75～1965)	—	—	
性能	力率(%)	冷房	95	—
	暖房	ヒータON	—	—
	ヒータOFF	99	—	—
	始動電流(A)	冷房	8.7	—
	暖房	9.2	—	—
接続ケーブルの本数		4	—	
電源プラグ容量(V-A)		125V-20A	—	
電源プラグ形状		㊀	—	
冷房特性	冷房能力(kW)		3.6(0.9～4.1)	—
	除湿能力(l/h)		1.9	—
	冷房のめやす		10～15畳(16～25m²)	—
暖房特性	暖房能力(kW)	ヒータON	—	—
	ヒータOFF	4.8(0.9～7.6)	—	—
	低温	5.5	—	—
機能	電気ヒーター(W)		—	—
	暖房のめやす		11～13畳(17～22m²)	—
	据付方式		背面引掛	—
性能	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-2U1	—
	表示ランプ		運転モニター・タイマー・カビ見張・マイナスイオン・オートクリーン	—
	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
色調(近似マンセルN.O.)			パールホワイト(N9)	Tページ(5Y7/2)
外形寸法(mm)	高さ		298	570
	幅		840	750+86
	奥行		240+3	288+47
製品質量(kg)		11	36	
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風		44・45	45・45
	弱風		34・35	—
	微風		28・30	—
	静		21・22	—
ドレン接続口(外径φmm)			16	—
付属品			壁掛据付部品一式・空清フィルター	—
電源コード長さ(m)		左/右	0.4/1.1	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

ノナカ

2002・09・02

NTS

RAS-3610RX:RAC-3610RX

構造:寸法図

審査

オオタ

2002・09・12

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

オオタ

2002・09・12


3YAAA3244


2002-1001

GAD

100

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006





回路図

配線図 RAC-3610RX

配線図

RAS-3610RX

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 カトウ	2002.08.27	NTS		RAS-3610RX:RAC-3610RX 回路図:配線図
審査 クロカワ	2002.08.27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 ハニユウ	2002.08.28			
		投写機	再入庫	入庫
		2002-10	01	