




3YAA73740




室内機



ワイヤレスリモコン






Pから見る (下引配管位置)




背面図

室外機



注記

- 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ10m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は5m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ 約400mm 約1100mm



仕様表

項 目			形 式		室 内 機	室 外 機
					RAS-401HX2	RAC-401HX2
電 源			(50/60Hz)		単相200V	
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)				－	800
	熱交換器フィン形状				スリット	波形+スリット
	冷媒制御装置				－	電動膨張弁
	冷媒切換装置				－	四方弁
	冷媒	種類	フロン22			
		封入量 (g)	1080 g			
送 風 装 置	過負荷保護装置		自動復帰形			
	配 管	配管接続方式	フレア			
		パイプ径 細径 (外径φmm)	φ6.35			
		太径	φ12.7			
送 風 装 置	配管セ ッ ト		P-45VK2, 410VK2			
	ファンモータ出力 (W)		20		20	
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強 風	630・780		1,620・1,680
弱 風			470・620		－	
微 風	410・500		－			
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	8.0			
		暖 房	ヒータ ON	－		
			ヒータ OFF	10.8		
	消費電力 (W)	冷 房	1580 (120～ 1740)			
		暖 房	ヒータ ON	－		
			ヒータ OFF	2140 (110～ 2305)		
	力 率 (%)	冷 房	99			
		暖 房	ヒータ ON	－		
			ヒータ OFF	99		
	始 動 電 流 (A)	冷 房	8.0			
暖 房		10.8				
接続ケーブルの本数		4				
電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	250V-15A				
	形 状	㊦		－		
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		4.0 (0.9～4.5)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		2.1			
	冷 房 の め や す		11～17畳 (18～28m²)			
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	－			
		ヒータ OFF		6.0 (0.9～7.2)		
		低 温	2 (℃)	5.2		
	－10 (℃)		－			
	－15 (℃)		－			
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		－			
暖 房 の め や す		13～17畳 (22～27m²)				
機 能	据 付 方 式		背面引掛		－	
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1R1			
	表 示 ラ ン プ		除湿／運転・パワフル／タイマー			
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風			
キャビネット (色, マンセルNo)			初什 (*ZN3X)・ベージュ (*ZY6L)		ライトベージュ (*ZYY6E)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	285		625		
	幅	798		685+11		
	奥 行	183+10		254+55		
製 品 質 量 (kg)			8.5		32	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	44・44		48・49		
	弱 風	34・35		－		
	微 風	28・30		－		
ドレン接続口 (外径φmm)			16			
付 属 品			壁掛据付部品一式・空清フィルター			
電源コード長さ (m)			左/右	0.4/1.1		－

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

備考	投影法	尺度	NTS
入庫 97.3.11	製図 ナカオ 97.02.26	名称 RAS-401HX2:RAC-401HX2	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan
審査 ナカオ 97.02.26	承認 オンド 97.02.27	構造: 寸法図	3YAA73740

