




仕様表


項目		形式	
		室内機	室外機
電源		RAS-409EX2 RAC-409EX2	
		単相200V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)	—	800
	熱交換器フィン形状	スーパースリット	波形フィン
	冷媒制御装置	—	電動弁
	冷媒切換装置	—	四方弁
	冷媒種類	フロン22	
	封入量 (g)	1100 (エアパージ分50g含む)	
送風装置	過負荷保護装置	自動復帰形	
	配管接続方式	フレア	
	パイプ径細径 (外径φmm)	φ6.35	
	パイプ径太径	φ12.7	
電気特性	配管セット	P-45VK2	
	ファンモータ出力 (W)	20	20
	ファン種類	貫流ファン	プロペラファン
	風量強風 (m³/h)	480・540	1560
性能	風量弱風	410・430	—
	風量静か	340・360	—
	運転冷房	8.8	—
	運転暖房	15.4	—
冷房特性	消費電力冷房 (W)	1,590 (200~1,750)	
	消費電力暖房 (W)	2,900 (150~2,990)	
	能力率冷房 (%)	90	
	能力率暖房 (%)	94	
機能	始動電流冷房 (A)	8.8	
	始動電流暖房 (A)	15.4	
	接続ケーブルの本数	4	
	電源プラグ容量 (V-A)	250V-20A	
暖房特性	冷房能力 (kW)	4.0 (0.5~4.5)	
	除湿能力 (ℓ/h)	2.1	
	冷房のめやす	11~17畳 (18~28m²)	
	暖房能力ヒータ ON (kW)	6.0 (0.5~7.1)	
機能	暖房能力ヒータ OFF (kW)	—	
	電気ヒーター (W)	1010	
	暖房のめやす	13~17畳 (22~27m²)	
	据付方式	背面引掛	—
キャビネット	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1J1	
	表示ランプ	運転, タイマー, ホットキープ, 一発温風	
	風速切換	自動, 強, 弱, 静か	
	キャビネット (色, マンセルNo)	—	TベージュNo5Y7/2
外形寸法 (mm)	高さ	298	520
	幅	815	795+70
	奥行	194+10	250+55
	質量 (kg)	10	41
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	44・44	47・47
	弱風	40・40	—
	静か	36・36	—
	ドレン接続口 (外径φmm)	16	
付属品	電源コード長さ (m)	左/右	0.4/1.1
	壁掛据付部品一式, ダブルエアクリーナ1セット	—	
	再封入時は1050g封入願います。	●	
	本仕様は予告なく変更することがあります。	●	

投影法		尺度	
NTS			
備考	入庫	製図	ワタナベ
	94.3.3	94.02.24	94.02.24
承認	クボタ	名称	RAS-409EX2:RAC-409EX2
		構造:寸法図	Hitachi Appliances, Inc.
			Tokyo Japan
			板木図番
			3YAA66886

3YDA66887


回路図

電源プラグ
単相200V
50/60Hz




配線図 RAS-409EX2

電源プラグ
単相200V
50/60Hz



配線図 RAC-409EX2



備考				投影法	尺度	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番 3YDA66887
入庫 94.3.3	製図 ワタナベ	94.02.28	名称 RAS-409EX2: RAC-409EX2 回路図: 配線図		NTS		
審査	承認 クボタ	94.03.01					