




仕様表

項目		形式	
		室内機	室外機
電源		RAS-409FE2 RAC-409FE2	
		単相200V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)	—	800
	熱交換器フィン形状	スーパースリット	波形フィン
	冷媒制御装置	—	電動弁
	冷媒切換装置	—	—
	冷媒種類	フロン22	
送風装置	封入量 (g)	1070 (エアージ分20g含む)	
	過負荷保護装置	自動復帰形	
	配管接続方式	フレア	
	パイプ径細径 (外径φmm)	6.35	
電気特性	パイプ径太径	12.7	
	配管セット	P-45VK2	
ファン	ファンモータ出力 (W)	20	20
	種類	貫流ファン	プロペラファン
性能	風量 (m³/h)	480	1560
	強風	410	—
	弱風	340	—
消費電力 (W)	冷房	8.8	
	暖房	—	
力率 (%)	冷房	1,590 (200~1,750)	
	暖房	—	
始動電流 (A)	冷房	90	
	暖房	—	
電源プラグ	冷房	8.8	
	暖房	—	
冷房特性	接続ケーブルの本数	4	
	容量 (V-A)	250V-20A	
暖房特性	形状	㊦	
	冷房能力 (kW)	4.0 (0.5~4.5)	
機能	除湿能力 (ℓ/h)	2.1	
	冷房のめやす	11~17畳 (18~28m²)	
据付方式	暖房能力 (kW)	—	
	ヒータ ON	—	
主操作スイッチ	ヒータ OFF	—	
	低溫	—	
表示ランプ	電気ヒーター (W)	1010	
	暖房のめやす	—	
風速切換	据付方式	背面引掛	—
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1G2	—
キャビネット (色, マンセルNo)	表示ランプ	運転, タイマー	—
	風速切換	自動, 強, 弱, 静か	—
外形寸法 (mm)	高さ	298	520
	幅	815	795+70
製品質量 (kg)	奥行	194+10	250+55
	質量	10	41
騒音 (dB)	強風	44	47
	弱風	40	—
ドレン接続口 (外径φmm)	静か	36	—
	接続口	16	
付属品	電源コード長さ (m)	0.4/1.1	—
	壁掛据付部品一式, ダブルエアクリーナー, ウィンターカバー	—	


- 再封入時は1050g封入願います。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

備考		投影法	尺度
		NTS	NTS
入庫	製図	オント	95・07・12
95・7・18	審査	オント	95・07・12
承認	承認	カネコ	95・07・18
名称		RAS-409FE2:RAC-409FE2	
構造:寸法図		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
		板木図番	
		3YAA70316	


3YDA70317

回路図


電源プラグ
単相200V
50/60Hz



配線図 RAS-409FE2



配線図 RAC-409FE2



	備考			投影法	尺度	
					NTS	
入庫 95. 7. 18	製図 オソト	95.07.12	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番 3YDA70317
	審査 オソト	95.07.12	RAS-409FE2: RAC-409FE2			
	承認 カネコ	95.07.18	回路図: 配線図			