




3 Y A A 7 | 9 0 3




室内機




ワイヤレスリモコン



Pから見る（下引配管位置）



背面から見る
(配管引出寸法)




注 記




1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ10m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は5m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、
制御側φ1.6×2のFケーブルを使用します。



室外機




サービススペース
(室外ユニット)



アンカーボルト用切欠穴 (8-φ6.5)

備考

投影法



尺度

NTS

入庫入庫
96.4.1
庫

製図	オソト	96.03.29
審査	オソト	96.03.29
承認	ヨヤマ	96.04.0

名称	RAS-409GX2:RAC-409GX2
構造：寸法	図

2	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan
---	---

枋木図番


3 YAA71903

仕様表

項 目				形 式		室 内 機	室 外 機	
						RAS-409GX2	RAC-409GX2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		800		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁		
	冷 媒	種 類		フロン22				
		封入量 (g)		1120 (ページ分20g含む)				
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形				
配 管	配 管	配管接続方式		フレア				
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	6.35				
			太 径	12.7				
			配 管 セ ャ ッ ト		P-45VK2, P-410VK2			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			20		20		
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	580・650		1560・1480		
			弱 風	480・580		—		
			微 風	400・500		—		
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	8.8					
		暖 房	ヒータ ON	—				
	ヒータ OFF		11.9					
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1590 (145~1750)					
		暖 房	ヒータ ON	—				
	ヒータ OFF		2150 (105~2320)					
	力 率 (%)	冷 房	90					
		暖 房	ヒータ ON	—				
	ヒータ OFF		90					
	始 動 電 流 (A)	冷 房	8.8					
暖 房		11.9						
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4						
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	250V-15A						
	形 状	㊦		—				
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)			4.0 (0.5~4.5)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			2.1				
	冷 房 の め や す			11~17畳 (18~27m²)				
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—					
		ヒータ OFF	6.0 (0.6~7.0)					
		低 温	5.1					
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—				
暖 房 の め や す			13~17畳 (22~27m²)					
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ			ワイヤレスリモコン (プッシュボタン), RAR-1L3				
	表 示 ラ ン プ			除湿・運転 省エネ・タイマー				
	風 速 切 換			自動・強風・弱風・微風				
キャビネット (色, マンセルNo)				ライトグレー (*ZNN3X), ベージュ (*ZY6L)		Tベージュ (No. 5Y 7/2)		
外形寸法 (mm)	高 さ		270		520			
	幅		798		795+70			
	奥 行		173+10		250+55			
製 品 質 量 (kg)				8.0		41		
騒 音 (dB)	強 風		44・44		48・48			
	弱 風		40・41		—			
	微 風		35・37		—			
ドレン接続口 (外径φmm)				φ16				
付 属 品				壁掛据付部品一式・空清フィルター				
電源コード長さ (m)				左/右		0.4/1.1		
						—		


●本仕様は予告なく変更することがあります。

「2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006」



RAC-409GX2配線図

RAS-409GX2配線図



備考	投影法	尺度	入庫	製図	名称	板木図番
	NTS	NTS	96.4.17	オソト	RAS-409GX2: RAC-409GX2	3YDA71904
			96.4.17	オソト	回路図: 配線図	
			96.04.01	ヨコヤマ		