





ワイヤレスリモコン

仕様表


室内機



室 外 機



- 注記
1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
 2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 3. 配管は長さ20m以内です。（冷媒チャージレス）
 4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
 5. フラグの形状 
 6. 電源コードの長さ



項目		形式	室内機	室外機	
			RAS-40FMX2	RAC-40FMX2	
電源		(50/60Hz)	単相200V		
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	800	
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート	
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁	
	冷媒切換装置		—	四方弁	
	冷媒種類	フロン22			
	封入量 (g)		1350 (ページ分20g含む)		
	過負荷保護装置		自動復帰形		
	配管	配管接続方式		フレア	
パイプ径 (外径φmm)		細径	φ6.35		
		太径	φ12.7		
		配管セット		P-45VK2, P-410VK2	
送風装置	ファンモータ出力 (W)		20	20	
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン	プロペラファン	
		風量 (m³/h)	強風	580・680	1,820・1,930
			弱風	430・580	—
電気特性	運転電流 (A)	冷房	8.8		
		暖房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	11.6	
	消費電力 (W)	冷房	1590 (145~1750)		
		暖房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	2090 (105~2320)	
	力率 (%)	冷房	90		
		暖房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	90	
	始動電流 (A)	冷房	8.8		
暖房		11.6			
接続ケーブルの本数		4			
冷房特性	電源プラグ	容量 (V-A)	250V-15A		
		形状	(㊤)	—	
	冷房能力 (kW)		4.0 (0.9~4.5)		
	除湿能力 (ℓ/h)		2.1		
暖房特性	暖房能力 (kW)		冷房のめやす		11~17畳 (18~28m²)
			—		
			6.0 (0.9~7.0)		
	電気ヒーター (W)	低温		5.1	
		—			
機能	暖房のめやす		13~17畳 (22~27m²)		
	据付方式	背面引掛	—		
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1Y5			
	表示ランプ	冷・暖房, タイマー, 除湿			
風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風				
	キャビネット色		ホワイト (5Y9/0.5)	Tバージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高さ	幅	285	570	
		奥行	798	710+95	
			183+10	280+51	
製品質量 (kg)		9.0	32.0		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	44・44	48・49		
	弱風	40・38	—		
	微風	35・35	—		
ドレン接続口 (外径φmm)		16			
付属品		壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)		左/右	0.4/1.1	—	

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称		
製図	ハニエウ	2001.02.07	NTS	RAS-40FMX2:RAC-40FMX2 構造:寸法図	桁木図番	再入庫
審査	イシマ	2001.02.08				
承認	オソト	2001.02.08				
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		3YAAA0757	入庫 2001-02 26

