

3YAA78840

室内機

193

183

7

6.0

6.5

46.5

据付板

785

798

285

46.5

6.5

上部吸込口

フロントパネル

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

P

174

450

174

81

70

70

26

4.5

90

背面から見る
(配管引出寸法)

ドレン取出口

ドレンホース

ツユトイ

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ12.7)接続用

背面図

室外機

64

164

26

805

710

69

19.5

331

280

22.5

65.5

64

558

570

トツテ

空気吸込口

空気吐出口

55

10

12

310

331

10

12

32

12

35

105

500

アンカーボルト用穴
(2-φ12)

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8.0ボルト用)

固定用穴

ドレン用穴
(φ20)
250

200

100

50

200

サービススペース

ワイヤレスリモコン

56

18

147

Pから見る(下引配管位置)

47

31

60

10

10

60

49

据付板

天井面(回縁)

埋込ボルト用穴(左右) 10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右) 10.5×20

50以上

ユニットを引っ掛けるために
必要な寸法です。

75

23

14

74

60

450

600

450

648

32.5

174

90

36.5

45

798

288

254.6

203.5

80

壁穴φ6.5

ドレンホース

本体中心線

配管引出し穴中心線

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ20m以内です。配管長が12mを超える時は、20g/mの冷媒追加充填が必要です。

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. プラグの形状 ㊦

6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機受電の場合

室外機受電の場合

仕様表

項目	形式	室内機	室外機
		RAS-40HLX2	RAC-40HLX2
冷凍装置	電源 (50/60Hz)	単相200V	
	圧縮機出力 (W)	—	800
	熱交換器フィン形状	スリット	コルゲート
	冷媒制御装置	—	電動膨張弁
	冷媒切換装置	—	四方弁
	冷媒種類	フロン22	
	封入量 (g)	1,330	
	過負荷保護装置	自動復帰形	
	配管接続方式	フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)	6.35	
送風装置	太径	12.7	
	配管セット	P-24VR, P-28VR	
電気特性	ファンモータ出力 (W)	20	20
	種類	貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m ³ /h)	580・680	1,820・1,920
	強風	485・605	—
性能	微風	430・540	—
	運転電流 (A)	冷房	6.9
	暖房	ヒータ ON	—
		ヒータ OFF	10.2
	消費電力 (W)	冷房	1,250 (90~1,700)
	暖房	ヒータ ON	—
		ヒータ OFF	1,840 (90~1,980)
	力率 (%)	冷房	90
	暖房	ヒータ ON	—
		ヒータ OFF	90
冷房特性	始動電流 (A)	冷房	6.9
	暖房	ヒータ ON	10.2
		ヒータ OFF	—
	接続ケーブルの本数	4	
	電源プラグ	容量 (V-A)	200V-15A
	形状	㊦	—
		—	—
	冷房能力 (kW)	4.0 (0.9~4.5)	
	除湿能力 (ℓ/h)	2.1	
	冷房のめやす	11~17畳 (18~28m ²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—
		ヒータ OFF	6.0 (0.9~7.5)
	電気ヒーター (W)	低温	5.4
		—	—
機能	暖房のめやす	13~17畳 (22~27m ²)	
	据付方式	背面引掛	
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2C3	
	表示ランプ	冷・暖房/タイマー/除湿	
外形寸法 (mm)	風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
	キャビネット色	ホワイト	ライトベージュ
	高さ	285	570
		幅	798
製品質量 (kg)	奥行	183+10	280+51
	強風	44・44	48・49
		弱風	40・38
	微風	36・36	—
騒音 (dB) (冷房・暖房)	静	30・30	37・37
	ドレン接続口 (外径φmm)	16	
	付属品	壁掛据付部品一式	
	電源コード長さ (m) 左 / 右	0.4 / 1.1	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

イワフチ

2000・03・08

NTS

RAS-40HLX2:RAC-40HLX2 構造:寸法図

審査

カネコ

2000・03・08

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

栃木図番

再入庫

入庫
2000-04
03


承認

オソト

2000・03・08

3YAA78840

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 イワフチ	2000.03.08	⊙	NTS	RAS-40HLX2:RAC-40HLX2 回路図:配線図
審査 カネコ	2000.03.08	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 オノト	2000.03.08	3YDA78841		
2000-04 03		2000-04 03		