

3YAAA0873

室内機

785

798

285

798

203

193

7

6.0

6.5

4.7

上部吸込口

フロントグリル

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

P

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

Pから見る(下引配管位置)

4.7

3.0

6.0

1.0

1.3

6.0

4.5

背面図

174

7.0

450

7.0

2.3

6.5

約300

約380

約350

ドレン取出口

ドレンホース

ツユトイ

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

据付板

天井面(回縁)

174

450

174

7.5

5.0以上

2.1

6

4.1

2.5

7.5

203.5

1.4

6.0

6.63

4.9

7.5

3.6.5

4.5

2.88

7.98

壁穴φ6.5

ドレンホース

配管引出し穴中心線

本体中心線

埋込ボルト用穴(左右)10.5x20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

室外機

805

710

69

19.5

331

280

22.5

6.4

65.5

199

8.9

160.5

558

570

1.2

10

5.5

310

331

1.4

10.5

3.5

1.2

3.2

2.00以上

100以上

2.00以上

50以上

サービススペース

トツテ

空気吸込口

空気吐出口

アンカーボルト用穴(2-φ12)

アンカーボルト用切欠穴(2-φ8.0ボルト用)

固定用穴

ドレン用穴(φ20)250

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が50mm、上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ20m以内です。(冷媒チャージレス)

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. プラグの形状㊦

6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室内機

端子台

A

B

C

D

黒

白

茶

赤

接続ケーブル

赤

茶

白

黒

端子台

D

C

B

A

室外機

室外機から電源を取る場合

室内機

端子台

A

B

C

D

黒

白

茶

赤

接続ケーブル

赤

茶

白

黒

端子台

D

C

B

A


室外機

仕様表


項目		形式	室内機	室外機	
電源		(50/60Hz)	RAS-40HMX2	RAC-40HMX2	
電圧			単相200V		
冷凍装置	圧縮機出力(W)		-	1000	
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート	
	冷媒制御装置		-	電動膨張弁	
	冷媒切換装置		-	四方弁	
配管	冷媒種類		フロン R410A		
	封入量(g)		1300		
	過負荷保護装置		自動復帰形		
	配管接続方式		フレア		
送風装置	パイプ径細径(外径φmm)		φ6.35		
	パイプ径太径		φ9.52		
	配管セット		P-24VR, P-28VR		
	ファンモータ出力(W)		20	20	
電気特性	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン	
	風量強風(m³/h)		580・740	1,820・1,820	
	風量弱風		485・620	-	
	風量微風		430・560	-	
暖房特性	運転冷房電流(A)		6.6		
	暖房ヒータON		-		
	暖房ヒータOFF		8.5		
	消費電力(W)		1180(155~1635)		
機能	冷房ヒータON		-		
	暖房ヒータOFF		1535(115~2250)		
	力率(%)		90		
	始動電流(A)		6.6		
外形寸法	接続ケーブルの本数		4		
	電源プラグ形状		㊦		
	容量(V-A)		250V-15A		
	冷房能力(kW)		4.0(0.9~4.5)		
機能	除湿能力(l/h)		2.1		
	冷房のめやす		11~17畳(18~28m²)		
	暖房能力(kW)		6.0(0.9~8.3)		
	電気ヒーター(W)		-		
付属品	暖房のめやす		13~17畳(22~27m²)		
	据付方式		背面引掛		
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-2L1		
	表示ラインアップ		運転・タイマー・カラッと除湿		
外形寸法	風速切換		自動、強風、弱風、微風、静		
	キャビネット色(近似マンセルNO.)		ホワイト(5Y9/0.5)	ライトベージュ(10YR8.5/0.5)	
	高さ		285	570	
	幅		798	710+95	
製品質量	奥行		193+10	280+51	
	質量(kg)		9	34	
	強風		43・44	49・50	
	弱風		40・40	-	
騒音(dB)(冷房・暖房)	微風		37・37	-	
	静		30・30	-	
	ドレン接続口(外径φmm)		16		
	付属品		壁掛据付部品一式		
電源コード長さ(m)	左/右		0.4/1.1	-	
	●本仕様は予告なく変更することがあります。				
	署名	年月日	投影法	尺度	
	製図	オオタ	2001.02.24	NTS	名称
審査	モリモト	2001.02.26	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	RAS-40HMX2:RAC-40HMX2 構造:寸法図	
				柵木図番	再入庫
				3YAAA0873	2001-03 16
	承認	モリモト		2001.02.26	

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]


3YDAA0841



配線図 R A C - 4 0 H M X 2



配線図 RAS-40HMX2



署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAS-40HMX2:RAC-40HMX2	
製図	オオタ	2001.02.26		NTS	回路図: 配線図	
審査	クロカワ	2001.02.26	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板図番号	再入庫
	カトウ	2001.02.27				
承認	モリモト	2001.02.28			3YDAA0841	入庫 2001-03 16