











ワイヤレスリモコン




室内機サービススペース




【注記】

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm，
下が123mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。(冷媒チャージレス)
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラダの形状 
6. 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。




仕様表

項 目				形 式		室 内 機		室 外 機	
						RAS-40HRX2		RAC-40HRX2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V					
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)				－		1000		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状				細形スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置				－		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置				－		四方弁		
	冷 媒	種 類			フロン R410A				
		封 入 量 (g)			1350 g				
	過 負 荷 保 護 装 置	配 管 接 続 方 式			フレア				
		配 管	パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ6.35				
太 径			φ9.52						
送 風 装 置	配 管 セ ッ ト				P-24VR, P-28VR				
	ファンモータ出力 (W)				25		40		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン				
			風 量 強 風		750・780				
			弱 風		2410・2190				
			微 風		－				
	電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房		5.8				
			暖 房	ヒータ ON	－				
ヒータ OFF		9.2							
消 費 電 力 (W)		冷 房		1045 (155～1250)					
		暖 房	ヒータ ON	－					
ヒータ OFF			1650 (115～2355)						
力 率 (%)		冷 房		90					
		暖 房	ヒータ ON	－					
ヒータ OFF			90						
性		始 動 電 流 (A)	冷 房		5.8				
	暖 房		9.2						
	接続ケーブルの本数				4				
	電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)			250V-15A				
形 状			㊦		－				
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)				4.0 (0.9～4.5)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)				2.1				
	冷 房 の め や す				11～17畳 (18～28m ²)				
暖房特性	暖房能力 (kW)		ヒータON		－				
			ヒータOFF		6.0 (0.9～8.0)				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		低 温		5.8				
			－						
機 能	暖 房 の め や す				13～17畳 (22～27m ²)				
	据 付 方 式				背面引掛		－		
	主 操 作 ス イ ッ チ				プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2V1				
電 源	表 示 ラ ン プ				除湿・運転・タイマー				
	風 速 切 換				自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
	色調 (近似マンセルN.O.)				ホワイト(N9)		Tベージュ (5Y7/2)		
外形寸法 (mm)	高 さ		280		600				
			780		792+85				
	奥 行		227+3		299+46				
製 品 質 量 (kg)				9		42			
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		46・46		49・50				
			41・41		－				
			37・37		－				
	静		23・23		－				
ドレン接続口 (外径φmm)				16					
付 属 品				壁掛据付部品一式					
電源コード長さ (m)				0.4/1.1		－			
左/右				－					

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	カタギリ	2003・01・31		NTS
審査	モリモト	2003・02・03	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	RAS-40HRX2:RAC-40HRX2 構造:寸法図
承認	モリモト	2003・02・03		栃木図番
				再入庫
				入庫 2003-01-14



A
B
C
D
E
F

