





仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電 源		(50/60Hz)	RAS-40JNX2	RAC-40JNX2
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—	1000
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		R410A	
	封入量 (g)		1300	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	パイプ径細径 (外径φmm)		φ6.35	
	太径		φ9.52	
送 風 装 置	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力 (W)		20	20
	種 類		貫流ファン	プロペラファン
	風 量 (m³/h)		580・740	1,820・1,820
電 気 特 性	風 量 強 風		485・620	—
	風 量 弱 風		430・560	—
	風 量 微 風		—	—
	運転電流 (A)		6.6	—
冷 房 特 性	暖 房 ヒータ ON		—	—
	暖 房 ヒータ OFF		8.5	—
	消費電力 (W)		1180 (155~1635)	—
	暖 房 ヒータ ON		—	—
機 能	暖 房 ヒータ OFF		1535 (115~2250)	—
	力 率 (%)		90	—
	暖 房 ヒータ ON		—	—
	暖 房 ヒータ OFF		90	—
機 能	始 動 電 流 (A)		6.6	—
	接 続 ケーブルの本数		8.5	—
	電 源 プラグの形状		㊦	—
	容 量 (V-A)		250V-15A	—
機 能	冷 房 能 力 (kW)		4.0 (0.9~4.5)	—
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		2.1	—
	冷 房 の め や す		11~17畳 (18~28m²)	—
	暖 房 能 力 (kW)		—	—
機 能	暖 房 ヒータ ON		—	—
	暖 房 ヒータ OFF		6.0 (0.9~8.0)	—
	電 気 ヒータ 低 温		5.8	—
	暖 房 の め や す		13~17畳 (22~27m²)	—
機 能	据 付 方 式		背面引掛	—
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス)	—
	表 示 ラ イ ン		カラット除湿・運転・タイマー	—
	風 速 切 換		自動、強風、弱風、微風、静	—
機 能	キャビネット色 (近似マンセルNO.)		ホワイト (5Y9/0.5)	ライトベージュ (10YR8.5/0.5)
	外 形 寸 法 (mm)		高 さ 285	570
	幅 798		奥行 193+10	280+51
	製 品 質 量 (kg)		9	34
機 能	騒 音 (dB) (冷房・暖房)		強 風 43・44	49・50
	弱 風 40・40		微 風 37・37	—
	静 30・30		—	—
	ドレン接続口 (外径φmm)		16	—
機 能	付 属 品		壁掛据付部品一式	—
	電源コード長さ (m)		左/右 0.4/1.1	—


● 本仕様は予告なく変更することがあります。

3YDAA2326


回路図



配線図 RAS-40JNX2



配線図 RAC-40JNX2



署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAS-40JNX2:RAC-40JNX2
製図	トヨコセ	2002.03.08	NTS	回路図: 配線図	
審査	ヤスナガ	2002.03.08		Hitachi Appliances, Inc.	栃木図番
承認	ヤスナガ	2002.03.08		Tokyo Japan	再入庫
				3YDAA2326	2002-03-28